

PHILIPS

Pemanggang roti

Daily Collection

Logam

Ringkas

HD4825/02



Roti panggang lezat, baik roti baru atau beku Dengan desain metal ringkas

Nikmati hasil lezat panggang roti segar maupun beku dengan pemanggang roti yang ringkas ini. Dilengkapi platform pemanas yang luas untuk memanggang lebih merata, fungsi penghilang beku hingga terpanggang langsung dari kondisi beku dan beragam kontrol tingkat kecokelatan sesuai keinginan.

Roti segar atau beku yang dipanggang sempurna

- Platform pemanas diperluas
- Hilangkan beku dan panggang roti langsung dari kondisi beku
- Kontrol kecokelatan yang bervariasi sesuai selera
- Menyegarkan dan menghangatkan roti panggang

Mudah digunakan


- Fitur pengangkat-tinggi agar potongan roti yang lebih kecil mudah dikeluarkan
- Batalkan untuk menghentikan pemanggangan, kapan pun Anda inginkan
- Baki remah yang mudah dilepas, untuk pembersihan mudah
- Desain ringkas untuk menghemat tempat pada meja Anda
- Tempat penyimpanan kabel untuk menyimpan pemanggang roti dengan rapi



asimpleswitch.com

Kelebihan Utama

Pemanas yang lebih luas



Platform pemanas diperluas untuk tingkat kecokelatan roti yang lebih merata.

Fungsi pencair



Hilangkan beku dan panggang roti langsung dari kondisi beku.

Kontrol kecokelatan yang bervariasi



Kontrol kecokelatan yang bervariasi sesuai selera.

Fitur istimewa

Fitur pengangkat-tinggi agar potongan roti yang lebih kecil mudah dikeluarkan.

Fungsi pembatalan



Batalkan untuk menghentikan pemanggangan, kapan pun Anda inginkan.

Baki remah untuk pembersihan mudah



Baki remah yang mudah dilepas, untuk pembersihan mudah.

Desain ringkas




Desain ringkas untuk menghemat tempat pada meja Anda.

Tempat penyimpanan kabel



Tempat penyimpanan kabel untuk menyimpan pemanggang roti dengan rapi.

Memaskan Ulang



Menyegarkan dan menghangatkan roti panggang dalam hitungan detik.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi CO₂. Bagaimana caranya? Produk-produk ini menawarkan pemeliharaan lingkungan yang signifikan dalam satu atau beberapa Green Focal Area Philips - Efisiensi energi, Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang dan pembuangan, serta Keandalan seumur hidup.

Spesifikasi

Spesifikasi desain

Bahan-bahan: Rangka logam, kenop/pegangan plastik (PBT)
Warna: Putih dan baja anti karat

Spesifikasi umum

Tempat penyimpanan kabel
Pengaman pemutus arus listrik otomatis
Tombol batal
Fungsi pengangkat-tinggi
Tingkat kecokelatan dapat disesuaikan

Spesifikasi teknis

Daya: 800 W
Voltase: 220-240 volt
Frekuensi: 50/60 Hz

Berat dan dimensi

Dimensi produk (P x L x T):
265x157x130 milimeter

