

# PHILIPS

## Brödrost

Daily Collection

Metall

Kompakt

HD4825/90



## Få perfekt rostat bröd, oavsett om det är färskt eller fryst I kompakt metalldesign

Njut av frasigt rostat bröd – med den här brödrosten kan du använda antingen frysta eller färska brödskivor. Den har en utdragbar värmeplattform med plats för ännu fler skivor. Tina upp och rosta frysta brödskivor direkt, och välj hur mörka du vill ha dem med hjälp av reglaget.

### Perfekt rostat bröd från frysta eller färska brödskivor

- Utökad värmeplattform
- Tina upp och rosta bröd direkt från frysen
- Varierbart rostningsreglage för personliga önskemål
- För att fräscha upp och värma brödet

### Enkel att använda

- Hög upphöjningsfunktion för att enkelt ta bort små brödbitar
- Avbryt för att avbryta rostningen när du vill
- Utdragbar smulbricka för enkel rengöring
- Kompakt design som sparar bänkutrymme
- Sladdförvaring när du ställer undan brödrosten



asimpleswitch.com

# Funktioner

## Utökad uppvärmning

Utökad värmeplattform för ett jämnt rostat bröd.

## Upptiningsfunktion



Tina upp och rosta bröd direkt från frysen.

## Varierbart reglage



Varierbart rostningsreglage för personliga önskemål.

## Hög upphöjningsfunktion

Hög upphöjningsfunktion för att enkelt ta bort små brödbitar.

## Avbryt-funktion



Avbryt för att avbryta rostningen när du vill.

## Smulbricka för enkel rengöring



Utdragbar smulbricka för enkel rengöring.

## Kompakt design



Kompakt design som sparar bänkutrymme.

## Sladdförvaring



Sladdförvaring när du ställer undan brödrosten.

## Återuppvärmning



För att fräscha upp och värma brödet på några sekunder.

# Specifikationer

## Designspecifikationer

**Material:** Metallhölje, knappar/handtag i plast (PBT)

**Färg(er):** Svart och rostfritt stål

## Allmänna specifikationer

Sladdförvaring

Automatisk säkerhetsavstängning

Stoppknapp

Upplyftningsfunktion

Justerbar rostning

## Tekniska specifikationer

**Effekt:** 800 W

**Spänning:** 220-240 V

**Frekvens:** 50/60 Hz

## Vikt och mått

**Produktmått (B x D x H):** 265 x 157 x 130 mm



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.