



Brödrost

- Metall
- Kompakt

HD4825/90

Få perfekt rostade bröd, oavsett om det är färskt eller fryst

I kompakt metalldesign

Njut av frasigt rostade bröd – med den här brödrosten kan du använda antingen frysta eller färska brödsivor. Den har en utdragbar värmeplattform med plats för ännu fler sivor. Tina upp och rosta frysta brödsivor direkt, och välj hur mörka du vill ha dem med hjälp av reglaget.

Fördelar

Perfekt rostade bröd från frysta eller färska brödsivor

- Utökad värmeplattform
- Tina upp och rosta bröd direkt från frysen
- Varierbart rostningsreglage för personliga önskemål
- För att fräscha upp och värma brödet

Enkel att använda

- Hög upphöjningsfunktion för att enkelt ta bort små brödbitar
- Avbryt för att avbryta rostningen när du vill
- Utdragbar smulbricka för enkel rengöring
- Kompakt design som sparar bänkutrymme
- Sladdförvaring när du ställer undan brödrosten

PHILIPS

Funktioner

Utökad uppvärmning

Utökad värmeplattform för ett jämnt roststat bröd.

Upptiningsfunktion



Tina upp och rosta bröd direkt från frysen.

Varierbart reglage



Varierbart rostningsreglage för personliga önskemål.

Hög upphöjningsfunktion



Hög upphöjningsfunktion för att enkelt ta bort små brödbitar.

Avbryt-funktion



Avbryt för att avbryta rostningen när du vill.

Smulbricka för enkel rengöring



Utdragbar smulbricka för enkel rengöring.

Kompakt design



Kompakt design som sparar bänkutrymme.

Sladdförvaring



Sladdförvaring när du ställer undan brödrosten.

Återuppvärmning



För att fräscha upp och värma brödet på några sekunder.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Designspecifikationer

Material	Metallhölje, knappar/handtag i plast (PBT)
Färg(er)	Svart och rostfritt stål

Spänning	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz

Allmänna specifikationer

Sladdförvaring	Ja
Automatisk säkerhetsavstängning	Ja
Stoppknapp	Ja
Upplyftningsfunktion	Ja
Justerbar rostning	Ja

Vikt och mått

Produktmått (B x D x H)	265 x 157 x 130 mm
-------------------------	--------------------

Förpackningens mått

Höjd	16,20 cm
Bredd	33,20 cm
Djup	19,30 cm
Nettovikt	1,13 kg
Bruttovikt	1,49 kg
EAN	08710103709480

Tekniska specifikationer

Effekt	800 W
--------	-------

Daily Collection

Antal produkter som
medföljer 1
Ursprungsland CN
Harmoniserad
systemkod 851672

Bredd 34,80 cm
Höjd 51,40 cm
Bruttovikt 9,61 kg
EAN 18710103709487
Antal konsumentför-
packningar 6

Yttre kartong

Längd 40,60 cm



data som kan komma att
ändras
2018, Oktober 24
Version: 4.0.1
EAN: 08710103709480

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com