



Piastra a induzione

- Sensore a sfioramento
- 6 livelli di velocità

HD4933/40

## Riscaldamento rapido e sicuro

Per cucinare facilmente i tuoi piatti preferiti

L'alimentazione è essenziale per una buona salute. Il nuovo sistema di induzione Philips riduce i tempi di cottura del 40%, consentendo alle sostanze nutrienti di preservarsi meglio negli alimenti. Con il design del pannello avanzato, mangiare sano diventa molto semplice per una grande varietà di piatti.

### Vantaggi

[Design del pannello avanzato per cucinare in maniera intuitiva](#)

- Pannello di funzionamento con sensore a sfioramento sensibile
- Il pannello di vetro nero è alla moda.

[Ideale per cucinare una grande varietà di piatti sani](#)

- 6 livelli di velocità

[Totale sicurezza](#)

- Il blocco bambini dà sicurezza alla tua cucina per la massima tranquillità

- Sicuro con protezione multipla e programmi di controllo automatici
- La cottura senza fiamma dà sicurezza all'ambiente

[Cottura a induzione](#)

- Potenza di 2000 W per una cottura più veloce
- Cottura rapida per mantenere tutti i principi nutritivi dei cibi

**PHILIPS**

## Caratteristiche

### Facile da usare



### Potenza in uscita da 2000 W



Durante la cottura, la potenza in uscita massima raggiunge i 2000 W

### Più sicurezza con blocco bambini



Puoi bloccare il pannello di controllo premendo il pulsante "Child lock" per tre secondi. Questa operazione blocca automaticamente il pannello di funzionamento, assicurandoti che non possa essere utilizzato dai bambini mentre cucini. Per sbloccarlo, premi nuovamente il pulsante "Child lock" per 3 secondi.

## Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

### Caratteristiche del design

Materiali del corpo principale	Ceramica
Altezza	61 mm
Larghezza	290 mm
Profondità	365 mm
Peso (confezione inclusa)	3,12 Kg
Colore del pannello di controllo	nero
Colore del corpo principale	nero

### Specifiche tecniche

Voltaggio	230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza in watt	2000 W
Lunghezza cavo	1,2 m

### Dimensioni dell'imballo

Altezza	41,70 cm
---------	----------

Larghezza	35,60 cm
Profondità	10,80 cm
Peso netto	2,65 Kg
Peso lordo	3,20 Kg
EAN	08710103600251
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	CN
Codice del sistema armonizzato	851679

### Scatola esterna

Lunghezza	45,20 cm
Larghezza	37,60 cm
Altezza	43,70 cm
Peso lordo	13,60 Kg
EAN	18710103600258
Numero di confezioni consumatori	4



Dati soggetti a modifiche  
2017, Febbraio 16

Version: 8.0.1  
EAN: 08710103600251

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)