

PHILIPS

Kaffebryggare

Café Gourmet

Med unikt Boil and Brew-system

Med glaskanna

Svart



HD5408/20



Brygga perfekt kaffe

Unik bryggteknik som ger ett kaffe med fyllig smak

Njut av ritualen med bryggnation av perfekt kaffe med Philips Café Gourmet-kaffemaskin. Dess unika kok- och bryggssystem maximerar varje del av bryggningen, för varmt och smakrikt kaffe.

Perfekt smak och arom


- Unikt Boil and Brew-system som ger ett kaffe med varm och fyllig smak
- Optimal bryggtemperatur för en rik smak och arom
- Kaffet sprids med aromblandaren, vilket ger bästa tänkbara smak
- Håll kaffet varmt efter bryggningen

Enkel att använda

- Autoavstängning efter 30 min. sparar energi och ger ökad säkerhet
- Droppstopp för att hålla upp en kopp kaffe när du vill
- Diskmaskinssäkra delar för enkel rengöring
- Kabelförvaringsutrymme för enkel placering i köket
- Utsvängbar filterhållare för enkel påfyllning av kaffe

Funktioner

Boil and Brew




Boil and Brew-systemet kokar först upp vattnet i glasbehållaren innan den rinner genom det malda kaffet, så att du får ett kaffe med varm och fyllig smak.

Optimal bryggtemperatur



Tack vare bryggtemperaturen på 93 °C, extraheras rätt smaker och aromer från det malda kaffet, så att du får en perfekt smak.

Aromblandaren




Med det här smarta munstycket inne i kannan cirkuleras det inkommande kaffet jämnt i kannan, för en optimal och överensstämmande arom, från första till sista koppen.

Hålla kaffet varmt



Värmeplattan håller kaffet varmt när du har bryggt det så att du får ett varmt och välsmakande kaffe.

Automatisk avstängning (30 min)



Auto-off


30 minuter efter att kaffet har bryggs, stängs kaffebryggaren av automatiskt av säkerhetsskäl och för att spara energi. Det här är enligt en EU-förordning, som gäller för alla kaffebryggare i EU. Om du vill att kaffet ska hålla sig varmt längre, har Philips en kaffebryggare med termoskanna.

Droppstopp



Droppstoppet gör att du kan hålla upp en kopp kaffe innan bryggningen är klar.

Delar som kan diskas i diskmaskin




Kannen och filterhållaren kan enkelt rengöras i diskmaskinen.

Förvaringsutrymme för kabel



Extra kabel kan enkelt förvaras i kabelfacket på baksidan av kaffebryggaren. Det gör att det enkelt går att placera kaffebryggaren i köket.

Utsvängbar filterhållare



Filterhållaren öppnas genom att fälla ut den till sidan, vilket gör att du enkelt kan fylla på kaffe. Filterhållaren är också löstagbar, vilket gör den enkel att rengöra.

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Glaskanna

Design

Färg: Svart

Legering

Material i huvudenhet: Plast

Material, vattenbehållare: Glas

Ursprungsland

Tillverkad i: Polen

Allmänna specifikationer

Passar för: Malet kaffepulver

Enkel att rengöra och underhålla: Delar som kan diskas i diskmaskin, Löstagbar filterhållare

Enkel och bekväm att använda: Genomskinlig vattentank, Vattennivåindikering, Droppstopp, Automatisk avstängning

Specialfunktioner: Boil and Brew

Kaffedrycker: Droppfilterkaffe

Service

2 års garanti

Hållbarhet

Strömförbrukning, brygning: 1300 W

Tekniska specifikationer

Kapacitet, vattentank: 1 L

Kapacitet, vattentank: Upp till 10 muggar

Sladdlängd: 0,8 m

Frekvens: 50–60 Hz

Pumptryck: saknas bar

Spänning: 220 – 240 V

Vattenkokare: 0

Bryggtid för en kanna: 10 min

Vikt och mått

Förpackningens mått (B x D x H): 240 x 240 x 569 mm

Produktens mått (B x D x H): 195 x 225 x 510 mm

Produktens vikt: 2,3 kg

