

PHILIPS

Olajsütő

1 kg



HD6110



Ropogósra süttöt étel – könnyedén

Egyszerű használat és tisztítás

1900 Watt erejével a Philips olajsütő gyorsan készít nagyszerű ételeket. A leszerelhető, mosogatógéphez tisztítható fedélnek és sütőkosárnak köszönhetően könnyen tisztítható, és beépített kifolyócsöve problémamentesen vezeti el az olajat.

Gyors és egyszerű tisztítás

- A sütőkosár és a levehető fedél mosogatógépben tisztítható

Könnyen használható

- A mosogatógépben mosható szűrő csökkenti a kiáramló ételszagot
- A leengedhető sütőkosár tárolása igazán egyszerű
- Tárolható vezeték – nincs többé rendetlenség a konyhában

Biztonságos használat

- Az olajsütő burkolata nem forrósodik át sütéskor, így nyugodtan megérinthető
- Automatikus fedélkioldás egyetlen gombnyomásra

Egyszerű olajcsere

- A beépített kiöntő segítségével az olaj kiöntése egyszerű

Fénypontok

Beépített kiöntő



Egyszerűen kiönthető az olaj az edényből

Műszaki adatok

Általános jellemzők

Állítható hőfokszabályozó: 150-190 °C
Markolat
Bekapcsolás jelzőfény
Csúszásmentes lábak

Műszaki adatok

Tápkapcsoló: 1900 W
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50/60 Hz
Kapacitás: 1000 g
Olajtartalom: 2 l
Vezetékhoossz: 1 m

Kivitelezési jellemzők

Méretek (ho x szé x ma): 300 x 255 x 380 mm
Készülék tömege: 2,8 kg
Anyagok: Műanyag (PP)
Szín: Fehér világoszölddel

