



Philips Olajsütő

2400 W, auto. kikapcsolás, időzítő



HD6145

Finom ételek, közös élmények

Az olaj tiszta marad és hosszú ideig használható a Cool Zone technológiával

Cool Zone technológiájának köszönhetően a Philips olajsütőkben nem ég meg az étel, így az olaj többször is felhasználható. A sült étel sosem volt még ínycsiklandóbb! A kezelőpanel kivételével minden alkatrész tisztítható mosogatógépben.

Cool Zone technológia a tovább használható, tisztább olajért

- Megakadályozza az ételmorzsák megégését, a tisztább és ízletesebb ételért.

Kényelmes elkészítés

- A kivethető többrétegű szűrő csökkenti a kiáramló ételszagot
- A levehető digitális időzítővel előre beállítható a sütési idő
- Extra nagy kapacitás családi adagokhoz
- A nagy teljesítménynek köszönhetően az étel gyorsan elkészíthető

Gyors és egyszerű tisztítás

- A kezelőpanel kivételével minden alkatrész tisztítható mosogatógépben
- Kivethető belső sütőedény az olaj egyszerű kiöntéséhez és az egyszerű tisztításhoz
- Kiegészítő olajtároló: ideális az olaj leszűréséhez és tárolásához

Biztonságos használat

- A sütő automatikusan kikapcsol 120 perccel a sütés befejezése után
- A be/kikapcsoló további biztonságot nyújt
- A kiemelhető és visszaereszthető sütőkosár megakadályozza az olaj kifröccsenését



A Cool Zone technológia



Kivethető, többrétegű szűrő



Digitális óra



Mosogatógépben tisztítható alkatrészek



Kivethető belső tárolóedény

PHILIPS
sense and simplicity

Olajsütő

2400 W, auto. kikapcsolás, időzítő

Műszaki adatok

Általános jellemzők

- Betekintőablak
- Hideg falú burkolat
- Tapadásmentes bevonatú sütőedény
- Automatikus fedélkioldás
- Levehető, csuklós fedél
- Állítható hőfokszabályozó
- Hőmérsékletjelző fény
- Vezeték tárolása
- Markolat
- Bekapcsolás jelzőfény
- Csúszásmentes lábak

Műszaki adatok

- **egyenáram:** 2400 W
- **Feszültség:** 220-240 V
- **Frekvencia:** 50/60 Hz
- **Kapacitás:** 1250 g
- **Olajtartalom:** 3,5 l
- **Vezeték hossz:** 1,2 m

Formatervezés és kidolgozás

- **Szín:** Fehér, kukoricasárgával
- **Anyagok:** Műanyag (PP)

Tömeg és méretek

- **Termék méretei (Sz x Ma x Mé):** 300 x 265 x 405 mm
- **Készülék tömege:** 4,3 kg

HD6145

Termékkijelölések

A Cool Zone technológia

Megakadályozza az ételmorzsák megégését, így az olaj tovább marad tiszta; ételei egészségesebbek és ízletesebbek lesznek!

Kivehető, többrétegű szűrő

Megakadályozza az ételszag keletkezését és mosogatógépben tisztítható. Nincs szükség cserére.

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

A gyors és egyszerű tisztítás érdekében a kezelőpanel kivételével minden alkatrész tisztítható mosogatógépben.

Kiegészítő olajtároló

Ideális az olaj leszűréséhez és tárolásához. A szűrésnek köszönhetően az olaj tovább marad tiszta - ételei egészségesebbek lesznek. A külön olajtárolót a használt olaj tárolására is használhatja.

Automatikus kikapcsolás

Rendkívüli biztonság: a sütő automatikusan kikapcsol 120 perccel az utolsó sütés után.



Kiadás dátuma
2009-02-09

Verzió: 2.3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com