

PHILIPS

Gril de table

Daily Collection

1 500 W

Plaque duo : plaque striée/lisse

HD6320/20



Faites pivoter la plaque pour des grillades à votre goût

Gril duo : plaque lisse et nervurée

Gril de table Philips avec plaque duo. La surface lisse est idéale pour cuire en douceur les légumes, poissons et fruits de mer, tandis que la surface nervurée permet de griller des steaks, steaks hachés et saucisses avec un aspect « barbecue » appétissant.

Pour des aliments bien grillés et plus savoureux

- Plaque duo pour mode gril ou plancha
- Plaque antiadhésive pour une cuisson sans huile
- Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments

Pour des grillades en intérieur plus agréables

- Bac à graisse intégré recueillant l'excédant de graisse
- Gril incliné pour éliminer l'excédant de graisse
- Plaque passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Points forts

Plaque duo



La plaque duo est réversible, vous pouvez donc cuire en mode gril ou plancha, selon vos préférences. Le côté plancha est parfait pour les petites portions, tandis que le côté gril donne un aspect « barbecue » très appétissant à vos pièces de viande.

Bac à graisse



L'excès de graisse tombe dans le bac à graisse qui passe au lave-vaisselle

Plaque antiadhésive



Les surfaces anti-adhésives vous permettent de cuire sans ajout de matières grasses, pour redécouvrir la saveur des aliments

Corps du gril incliné



Le gril incliné guide l'excès de graisse vers le bac à graisse pour réduire la fumée et les odeurs

Thermostat réglable



Large plage de températures (70 °C à 230 °C) pour choisir celle qui convient le mieux à chaque ingrédient et obtenir ainsi un résultat parfait, à chaque fois

Plaque passant au lave-vaisselle



Plaque amovible passant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Pieds antidérapants
Voyant de température

Poids et dimensions

Poids de l'appareil: 3 kg
Dimensions du produit (L x H x P):
420 X 100 X 240 millimètre
Dimensions des plaques de gril:
420 x 420 millimètre

Spécificités techniques

Alimentation: 1 500 W
Longueur du cordon: 0,8 m

Design et finition

Matériaux: Plastique
Couleur(s): Noire