




SENSEO® Original SENSEO®- kaffemaskin

- SENSEO-teknik med förhöjd kaffesmak
- Crema Plus-teknik
- Stjärnvit



HD6553/16

Njut av en fylligare smak med finaste crema med Crema plus och teknik som höjer kaffesmaken

Tekniken med förhöjd kaffesmak sprider ut vattnet via 45 hål över kaffekapseln för den fylligaste smaken, medan Crema plus-tekniken garanterar de allra finaste och jämnaste cremalagren.

Njut av det godaste SENSEO®-kaffet

- Teknik som förhöjer kaffesmaken tar fram en fyllig smak i din SENSEO®-kaffekapsel
- Crema plus ger ett utsökt och sammetslent cremalager

Kaffevarianter för alla tillfällen

- Stort utbud av SENSEO® -kaffeblandningar och -kaffesmaker
- En kopp eller mugg Senseo®-kaffe på mindre än en minut

Snabb och enkel att använda

- Automatisk avstängning efter 30 minuter för säkerhet och för att spara energi



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Funktioner

Teknik med förhöjd kaffesmak



Tekniken som förhöjer kaffesmaken sprider det varma vattnet jämnt genom varje SENSEO®-kaffekapsel via 45 aromamunstycken. Få ut mesta möjliga av din kaffekapsel för att få det godaste SENSEO®-kaffet.

Olika blandningar och smaker



SENSEO® har många olika kaffeblandningar och kaffesmaker. Varje blandning har sin egen unika karaktär, så att du kan få en sort som passar just dig.

Crema Plus-teknik



Det fantastiska Senseo®-kapselurvalet och Crema Plus-tekniken ser till att din perfekta kopp Senseo®-

kaffe alltid får det finaste och mest sammetslena cremalagret.

En kopp eller en mugg Senseo®



Med den här Senseo®-kaffebryggaren kan du brygga en mellanstor kopp eller en stor mugg utsökt Senseo®-kaffe från kapslar på mindre än en minut.

Automatisk avstängning



SENSEO®-kaffebryggaren stängs av automatiskt efter 30 minuter när du har bryggt kaffe för att hålla energikostnaderna nere och säkerställa att apparaten förblir säker.

Specifikationer

Design

- Färg: Stjärnvit

Legering

- Kokarens material: Metall och glasfylld polyamid
- Droppbrickans material: Plast
- Material i huvudenhet: Plast
- Material till pip: Plast
- Material, vattenbehållare: Plast

Ursprungsland

- Tillverkad i: Polen och Rumänien

Allmänna specifikationer

- Passar för: SENSEO®-kaffekapslar
- Koppar samtidigt: 2
- Enkel att rengöra och underhålla: Delar som kan diskas i diskmaskin
- Enkel och bekväm att använda: Löstagbar droppbricka, Automatisk avstängning
- Kaffedrycker: Café Crème
- SENSEO-teknik med förhöjd kaffesmak

Hållbarhet

- Strömförbrukning, brygning: 1450 W
- Strömförbrukning i standby: 0,26 W
- Tillverkad av återvunnet material: 90 % (dokumentation och förpackning)

Service

- 2 års garanti

Tekniska specifikationer

- Bryggningsstid, 1 kopp: 30 sek
- Kapacitet, vattentank: 0,7 L
- Sladdlängd: 0,8 m
- Frekvens: 50 Hz
- Max. höjd för mugg: 100 mm
- Pumstryck: 1 bar
- Spänning: 220 - 240 V
- Vattenkokare: 1
- Bryggningsstid, 2 koppar: < 60 sek

Vikt och mått

- Förpackningens mått (B x D x H): 230 x 392 x 365 mm
- Produktens mått (B x D x H): 213 x 315 x 330 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,3 kg
- Produktens vikt: 1,70 kg