



SENSEO® Original
Machine à café à
dosettes

- Technologie SENSEO® Booster d'arômes
- Technologie Crema plus
- Gris argenté

HD6553/71



Un goût plus riche et intense, avec une crème très fine

Avec les technologies Crema plus et Booster d'arômes

La technologie Booster d'arômes répartit l'eau sur la dosette de café grâce à ses 45 trous afin d'obtenir un goût intense, tandis que la technologie Crema plus garantit une couche de crème d'une finesse et d'une onctuosité optimales.

Le plus délicieux des cafés SENSEO®

- Technologie Booster d'arômes, pour obtenir le meilleur des dosettes SENSEO®
- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse

À chaque moment son plaisir café

- Un grand choix de saveurs et de mélanges de café SENSEO®

Fonctionnement simple et rapide

- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes offrant sécurité et économies d'énergie.



* Based on retail sales volumes



Points forts

Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

Un large choix de cafés et boissons gourmandes



SENSEO® propose un grand choix de saveurs et de mélanges. À chaque mélange correspond un arôme particulier, afin de satisfaire tous les goûts.

Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Arrêt automatique



La cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement 30 minutes après la préparation du café, pour économiser l'énergie et assurer la sécurité de l'appareil.

Caractéristiques

Design

- Couleur: Gris argenté

Finition

- Matériau de la chaudière: Métal et polyamide renforcé de fibres de verre
- Matériau du bac d'égouttement: Plastique
- Matériau du corps de l'appareil: Plastique
- Matériau du bec verseur: Plastique
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique

Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne et Roumanie

Caractéristiques générales

- Idéal pour: Dosettes SENSEO®
- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Repose-tasses amovible, Arrêt automatique
- Boissons à base de café: Café crème
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W
- Consommation d'énergie - en veille: 0,26 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)

Entretien

- Deux ans de garantie

Spécificités techniques

- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Capacité du réservoir d'eau: 0,7 l
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 100 millimètre
- Pression de la pompe: 1 bar(s)
- Tension: 220 - 240 volt
- Chaudières: 1
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 230 x 392 x 365 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 213 x 315 x 330 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,3 kg
- Poids du produit: 1,70 kg