



SENSEO® Original Koffiezetapparaat

- SENSEO-koffieboosttechnologie
- Crema Plus-technologie
- Intensiteitsselectie
- Sprankelend wit



HD6554/10

Ontdek een intensere koffie-ervaring

Met Crema Plus, koffieboost en intensiteitsselectie

Koffieboosttechnologie verdeelt het water gelijkmatig via 45 gaatjes over de koffiepad voor een rijke smaak, terwijl Crema Plus voor een zijdezacht laagje crema zorgt. U kunt nu ook een kleine kop sterke koffie zetten door twee keer op de knop te drukken

Geniet van de lekkerste SENSEO® koffie

- Koffieboost haalt alles uit uw SENSEO® koffiepad
- Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter crèmelaagje
- Machine is meer dan 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Koffievariëteit voor elk moment

- Sterkteselectie voor een grote milde of een kleine sterke kop koffie
- Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken

Snelle en eenvoudige bediening

- De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet
- Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen
- Met 2 jaar garantie



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Kenmerken

Koffieboosttechnologie



Koffieboost-technologie levert het hete water via 45 aromagaatjes, gelijkmatig door elk SENSEO® koffiepads. Haal het meeste uit uw koffiepads voor de allerlekkerste SENSEO® koffie.

Crema Plus-technologie



Crema Plus-technologie zorgt voor een heerlijk fluweelzacht en fijn crèmelaagje. Voor elke kopje SENSEO® koffie.

Intensiteitsselectie



Dubbelklik op de 1- of 2-kopsknop voor een kleine sterke SENSEO® koffie.

De machine is meer dan 10.000 keer getest



Philips test hun koffiezetapparaten tijdens het ontwikkelingsproces voor meer dan 10.000 koppen koffie. Dit zorgt voor hoge kwaliteit en duurzaamheid

Verscheidenheid aan smaken



SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan koffiesmaken. Elk smaak heeft een

uitgesproken eigen nuance die perfect bij de individuele voorkeur past.

Een of twee kopjes tegelijkertijd



Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

Automatische uitschakeling



Het SENSEO® koffiezetapparaat wordt 30 minuten na het koffiezetten automatisch uitgeschakeld, wat energie bespaart en de veiligheid bevordert.

Met 2 jaar garantie

Wij geven 2 jaar garantie op deze SENSEO® Original koffiepadsmachine. Onze SENSEO® Original koffiepadsmachines zijn ontworpen voor prestaties en duurzaamheid en beloven u een heerlijke koffie, elke keer weer.

Specificaties

Ontwerp

- Kleur: Sprankelend wit

Afwerking

- Materiaal boiler: Metaal en glasgevuld polyamide
- Materiaal lekbak: Plastic
- Materiaal hoofdunit: Plastic
- Materiaal tuit: Plastic
- Materiaal waterreservoir: Plastic

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen en Roemenië

Algemene specificaties

- Geschikt voor: SENSEO® koffiepads
- Koppen tegelijkertijd: 2
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden:
Vaatwasmachinebestendige onderdelen
- Gebruiksgemak en comfort: Afneembare lekbak,
Automatische uitschakeling
- Koffiedranken: Café Crème
- SENSEO-koffieboosttechnologie

Duurzaamheid

- Energieverbruik koffiezetten: 1450 W

- Energieverbruik in stand-by: 0,26 W
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)

Service

- 2 jaar garantie

Technische specificaties

- Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
- Capaciteit waterreservoir: 0,7 L
- Snoerlengte: 0,8 m
- Frequentie: 50 Hz
- Max. kophoogte: 100 millimeter
- Pompdruk: 1 bar
- Voltage: 220 - 240 volt
- Waterboilers: 1
- Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 230 x 392 x 365 millimeter
- Afmetingen van product (b x d x h): 213 x 315 x 330 millimeter
- Gewicht (incl. verpakking): 2,3 kg
- Productgewicht: 1,70 kg