



## SENSEO® Original Kávéfőző

- SENSEO coffee boost technológia
- Crema plus technológia
- Intenzitásválasztó
- Fehér



HD6554/19

## Fedezze fel a még intenzívebb kávéélményt

Crema plus és Coffee boost technológiával, valamint intenzitásválasztóval

A leggazdagabb íz érdekében a Coffee boost technológia 45 lyukon keresztül engedi a vizet a kávépárnára, míg a Crema plus a legfinomabb és legbársonyosabb krémréteget hozza létre. Mostantól egy egyszerű dupla gombnyomással erős presszókávét is főzhet

### Élvezze a legjobb ízű SENSEO® kávé

- SENSEO® Coffee Boost: a legtöbb ízt hozza ki kávépárnáiból
- Crema plus a legfinomabb és legbársonyosabb krémréteget
- A készüléket több mint 10 000 alkalommal tesztelik a minőség fenntartása érdekében

### Széles választék minden alkalomra

- Intenzitásválasztó a kellemes hosszú és az intenzív ízű rövid kávé érdekében
- Különböző kávé típusok és ízek az eltérő ízlések kielégítésére

### Gyors és könnyű működtetés

- Egyedülálló kávéfőző, amellyel egyszerre 2 csésze kávé készíthető
- 30 perces automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság és a biztonság jegyében
- 2 év garanciával



\* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

# Fénypontok

## Coffee Boost technológia



Hozza ki a legtöbbet kávépárnáiból a SENSEO® Coffee Boost technológia segítségével, amely teltebb, gazdagabb ízvilágról gondoskodik: a 45 aromafúvóka által biztosított új, finomabb vízelosztásnak köszönhetően a forró víz optimálisan oszlik el a SENSEO® kávépárna teljes felületén. Ezáltal az őrölt kávé minden egyes szeméből felszabadulnak a bennük rejlő aromák és ízek, ami gazdagabb, teltebb ízvilágot eredményez.

## Crema plus technológia



A Crema plus segítségével csészéről csészére a legfinomabb és legbársonyosabb krémréteggel főzheti SENSEO® kávéját.

## Intenzitásválasztó



A SENSEO® Original még több választási lehetőséget kínál, mivel van egy további kávérecept beállítása. A hosszú, sima SENSEO® kávé mellett egy erős, kisebb SENSEO® kávé elkészítését is választhatja. Egyszerűen kattintson duplán az 1 vagy 2 csésze gombra az erős, rövid SENSEO® kávéhoz.

**A készüléket több mint 10 000 alkalommal tesztelték**



A Philips több mint 10 000 csésze kávé elkészítésével teszteli kávéfőzőit a fejlesztési folyamat során. Ez biztosítja a kiváló minőséget és a tartósságot

## Különbféle típusok és ízek



A SENSEO® a legkülönbélebb kávé típusokat és -ízket kínálja, amelyeknek mind megvan az egyéni ízviláguk, ahogy Ön szereti.

## Egyszerre 1 vagy 2 csésze



Ezzel a SENSEO® kávéfőzővel egy vagy két csésze finom SENSEO® kávé készíthető kevesebb mint egy perc alatt.

## Automatikus kikapcsolás



A SENSEO® kávéfőző 30 perc után automatikusan kikapcsol, amivel energiát takaríthat meg.

# Műszaki adatok

## Tartozékok

- Mellékelve: Párnák

## Formatervezés

- Szín: Fehér

## Kidolgozás

- Forraló anyaga: Fém- és üvegszáltöltésű poliamid
- Csepptálca anyaga: Műanyag
- A készülék anyaga: Műanyag
- Kifolyócső anyaga: Műanyag
- Víztartály anyaga: Műanyag

## Származási hely

- Gyártó ország: Lengyelország és Románia

## Általános jellemzők

- A következőkhöz használható:: SENSEO® kávépárnák
- Csészék száma egyidejűleg: 2
- Egyszerű tisztítás és karbantartás: Mosogatógépben tisztítható alkatrészek
- Egyszerű használat és kényelem: Kivehető csepptálca, Automatikus kikapcsolás
- Kávéitalok: Café Crème
- SENSEO coffee boost technológia

## Fenntarthatóság

- Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1450 W
- Energiafogyasztás készenléti állapotban: 0,26 W
- Újrahasznosított anyagból készült: 90% (papír és csomagolás)

## Szerviz

- 2 év garancia

## Műszaki adatok

- Főzési idő - 1 csésze: 30 mp
- A víztartály űrtartalma: 0,7 L
- Vezeték hossza: 0,8 m
- Frekvencia: 50 Hz
- Max. csészemagasság: 100 mm
- Szivattyúnyomás: 1 bar
- Feszültség: 220–240 V
- Vízfóralók: 1
- Főzési idő – 2 csésze: <60 mp

## Tömeg és méretek

- A csomag méretei (Szé x Mé x Ma): 230 x 392 x 365 mm
- A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 213 x 315 x 330 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,3 kg
- Készülék tömege: 1,70 kg