



SENSEO® Original Kávéfőző

- SENSEO coffee boost technológia
- Crema plus technológia
- Intenzitásválasztó
- Hollófékete



HD6554/60

Fedezze fel a még intenzívebb kávéélményt

Crema plus és Coffee boost technológiával, valamint intenzitásválasztóval

A leggazdagabb íz érdekében a Coffee boost technológia 45 lyukon keresztül engedi a vizet a kávépárnára, míg a Crema plus a legfinomabb és legbársonyosabb krémréteget hozza létre. Mostantól egy egyszerű dupla gombnyomással erős presszókávét is főzhet

Élvezze a legjobb ízű SENSEO® kávé

- A Coffee Boost a legtöbbet hozza ki SENSEO® kávépárnáiból
- Crema Plus a finomabb és bársonyosabb krémréteget
- A készüléket több mint 10 000 alkalommal tesztelik a minőség fenntartása érdekében

Széles választék minden alkalomra

- Intenzitásválasztó a hosszú és lágy vagy a rövid és erős kávéhoz
- Számátalan különféle SENSEO® kávékeverék és íz

Gyors és könnyű működtetés

- Az egyetlen párnás kávéfőző, amely két csészét főz le egyszerre
- 30 perces automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság és a biztonság jegyében
- 2 év garanciával



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Fénypontok

Coffee Boost technológia



A Coffee Boost technológiának köszönhetően 45 aromafúvókán keresztül áramlik a forró víz, és egyenletesen hatol át minden egyes SENSEO® kávépárnán. Hozza ki a legtöbbet kávépárnáiból a legfinomabb SENSEO® kávéhoz.

Crema plus technológia



A Crema Plus technológia kiemelkedően finom és bársonyos krémréteget biztosít minden csésze SENSEO® kávéhoz.

Intenzitásválasztó



Kattintson kétszer az „1 csésze” vagy a „2 csésze” gombra a rövid és erős SENSEO® kávéhoz.

A készüléket több mint 10 000 alkalommal tesztelték



A Philips több mint 10 000 csésze kávé elkészítésével tesztelt kávéfőzőit a fejlesztési folyamat során. Ez biztosítja a kiváló minőséget és a tartósságot

Különbéle típusok és ízek



A SENSEO® számtalan különféle kávékeveréket és -ízt kínál, amelyek mind saját

ízvilággal rendelkeznek, hogy Ön is megtalálhassa az ízlésének megfelelőit.

Egyszerre 1 vagy 2 csésze



Készítsen 1 vagy 2 csésze finom SENSEO® kávé kevesebb mint egy perc alatt.

Automatikus kikapcsolás



A SENSEO® kávéfőző az energiaköltség csökkentése és a készülék biztonsága érdekében a kávéfőzés után 30 perccel automatikusan kikapcsol.

2 év garanciával

Ezért a SENSEO® Original kávéfőzőgépet 2 év garanciát vállalunk. A SENSEO® Original kávéfőzőinket kiemelkedő teljesítményre és tartósságra terveztük, amely csészéről csészére finom kávé ígér.

Műszaki adatok

Formatervezés

- Szín: Hollófeke

Kidolgozás

- Forraló anyaga: Fém- és üvegszáltöltésű poliamid
- Csepptálca anyaga: Műanyag
- A készülék anyaga: Műanyag
- Kifolyócső anyaga: Műanyag
- Víztartály anyaga: Műanyag

Származási hely

- Gyártó ország: Lengyelország és Románia

Általános jellemzők

- A következőkhöz használható:: SENSEO® kávépárnák
- Csészek száma egyidejűleg: 2
- Egyszerű tisztítás és karbantartás: Mosogatógépben tisztítható alkatrészek
- Egyszerű használat és kényelem: Kivehető csepptálca, Automatikus kikapcsolás
- Kávéitalok: Café Crème
- SENSEO coffee boost technológia

Fenntarthatóság

- Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1450 W

- Energiafogyasztás készenléti állapotban: 0,26 W
- Újrahasznosított anyagból készült: 90% (papír és csomagolás)

Szerviz

- 2 év garancia

Műszaki adatok

- Főzési idő - 1 csésze: 30 mp
- A víztartály űrtartalma: 0,7 L
- Vezetékhoossz: 0,8 m
- Frekvencia: 50 Hz
- Max. csészemagasság: 100 mm
- Szivattyúnyomás: 1 bar
- Feszültség: 220–240 V
- Vízfóralók: 1
- Főzési idő – 2 csésze: <60 mp

Tömeg és méretek

- A csomag méretei (Szé x Mé x Ma): 230 x 392 x 365 mm
- A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 213 x 315 x 330 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,3 kg
- Készülék tömege: 1,70 kg