



SENSEO® Original Kaffeepadmaschine

- SENSEO Kaffee Boost Technologie
- Crema Plus Technologie
- Intensitätseinstellung
- Behälter, Gutschein für 100 Pads



HD6554/65

Erleben Sie ein intensiveres Kaffeelerlebnis

Mit Crema Plus, Kaffee Boost und Intensitätseinstellung

Dank der Kaffee Boost Technologie wird das Wasser durch 45 Aromadüsen über dem Kaffeepad verteilt. Somit wird ein intensiver Geschmack erzeugt, während die Crema Plus Technologie zusätzlich für eine feinporige, samtige Crema-Schicht sorgt. Zudem können Sie von nun an auch einen kleinen, starken Kaffee durch einen zweifachen Tastendruck brühen.

Genießen Sie perfekt schmeckenden SENSEO® Kaffee

- Kaffee Boost holt das Beste aus Ihrem SENSEO® Kaffeepad heraus
- Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen
- Crema Plus für eine feine, samtige Crema-Schicht

Schnelle und einfache Bedienung

- Einzigartige Kaffeemaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Mit 2 Jahren Garantie

Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- Große Auswahl an SENSEO® Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen
- Intensitätseinstellung für einen milden langen oder einen kurzen starken Kaffee



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Kaffeepadmaschine

SENSEO Kaffee Boost Technologie Crema Plus Technologie, Intensitätseinstellung, Behälter, Gutschein für 100 Pads

Besonderheiten

Kaffee Boost Technologie

Die Kaffee Boost Technologie verteilt das heiße Wasser über 45 Aromadüsen gleichmäßig über das SENSEO® Kaffeepad. Holen Sie das Beste aus Ihrem Kaffeepad heraus, und genießen Sie das leckere Aroma von SENSEO® Kaffee.

1 oder 2 Tassen gleichzeitig



Genießen Sie mit der SENSEO® Kaffeemaschine eine oder zwei Tassen Ihres köstlichen Kaffees in weniger als einer Minute.

Automatisches Abschalten



Die SENSEO® Kaffeemaschine schaltet sich 30 Minuten nach der Kaffeezubereitung

automatisch ab, um Energie zu sparen und die Gerätesicherheit zu gewährleisten.

Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft



Philips prüft seine Kaffeemaschinen während der Entwicklung durch die Zubereitung von mehr als 10.000 Tassen, um hohe Standards bei Qualität und Haltbarkeit sicherzustellen.

Mit 2 Jahren Garantie

Für die SENSEO® Original Kaffeepadmaschine bieten wir 2 Jahre Garantie. Unsere SENSEO® Original Kaffeepadmaschinen wurden speziell für optimale Leistung und eine lange Lebensdauer entwickelt. So erhalten Sie garantiert köstlichen Kaffee mit jeder Tasse.

HD6554/65

Intensitätseinstellung



Doppelklicken Sie auf die Taste für 1 oder 2 Tassen für einen kurzen starken SENSEO® Kaffee.

Crema Plus Technologie



Die Crema Plus Technologie sorgt für eine besonders feine und samtige Crema-Schicht. Für jede Tasse SENSEO® Kaffee.



Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Design

- Farbe: Schwarz

Ausführung

- Material des Durchlauferhitzers: Metall und glasfaserverstärktes Polyamid
- Material Abtropfschale: Kunststoff
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material Auslauf: Kunststoff
- Material Wasserbehälter: Kunststoff

Ursprungsland

- Hergestellt in: Polen und Rumänien

Allgemeine Spezifikationen

- Geeignet für: SENSEO® Kaffeepads
- Tassen gleichzeitig: 2
- Einfache Reinigung und Wartung: Spülmaschinenfeste Teile
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Herausnehmbare Abtropfschale, Automatisches Abschalten
- Kaffeespezialitäten: Café Crème
- SENSEO Kaffee Boost Technologie

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.450 W

- Stromverbrauch Stand-by-Modus: 0,26 W
- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 % (Dokumentation und Verpackung)

Service

- 2 Jahre Garantie

Technische Daten

- Brühzeit einer Tasse: 30 Sek.
- Kapazität Wasserbehälter: 0,7 l
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 100 mm
- Pumpendruck: 1 Bar
- Spannung: 220 bis 240 V
- Durchlauferhitzer: 1
- Brühzeit von 2 Tassen: < 60 Sek.

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (B x T x H): 230 x 392 x 365 mm
- Produktabmessungen (B x T x H): 213 x 315 x 330 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,3 kg
- Produktgewicht: 1,70 kg

