



**SENSEO® Original XL**  
Machine à café à dosettes

- Technologie SENSEO® Booster d'arômes
- Technologie Crema plus
- Réservoir d'eau XL
- Rouge intense

**HD6555/81**



Découvrez une expérience café encore plus intense

Avec Crema plus, Booster d'arômes et sélecteur d'intensité

La technologie Booster d'arômes répartit l'eau sur la dosette de café grâce à ses 45 trous afin d'obtenir un goût intense, tandis que la technologie Crema plus garantit une couche de crème d'une finesse et d'une onctuosité optimales. Vous pouvez désormais préparer un café fort et court de deux simples pressions sur un bouton.

**Le plus délicieux des cafés SENSEO®**

- Technologie Booster d'arômes, pour obtenir le meilleur des dosettes SENSEO®
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante
- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse

**À chaque moment son plaisir café**

- Un grand choix de saveurs et de mélanges de café SENSEO®
- Sélecteur d'intensité, pour un café long et léger ou fort et serré

**Fonctionnement simple et rapide**

- Réservoir d'eau XL amovible de 1,2 l, soit 8 tasses
- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes offrant sécurité et économies d'énergie.
- avec 2 ans de garantie



*Senseo®*

**PHILIPS**

\* Based on retail sales volumes

## Points forts

### Sélecteur d'intensité



Appuyez à deux reprises sur le bouton 1 ou 2 tasses pour obtenir un café SENSEO® fort et serré.

### Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

### Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

### Réservoir d'eau XL amovible de 1,2 l



Pratique, le réservoir d'eau XL a une capacité de 1,2 l, ce qui correspond à 8 tasses de café SENSEO®. Vous n'aurez donc pas à le remplir aussi souvent. Il est facile à retirer de la machine et passe au lave-vaisselle. Passez plus de temps à savourer votre café, et moins de temps à le préparer.

### Machine testée plus de 10 000 fois



Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.

### Un large choix de cafés et boissons gourmandes



SENSEO® propose un grand choix de saveurs et de mélanges. À chaque mélange correspond

un arôme particulier, afin de satisfaire tous les goûts.

### Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

### Arrêt automatique



La cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement 30 minutes après la préparation du café, pour économiser l'énergie et assurer la sécurité de l'appareil.

### avec 2 ans de garantie

Cette machine à café à dosettes SENSEO® Original bénéficie d'une garantie de 2 ans. Nos machines à café à dosettes SENSEO® Original sont conçues pour offrir performance et robustesse, afin de vous préparer un délicieux café, tasse après tasse.

# Caractéristiques

## Design

- Couleur: Rouge intense

## Finition

- Matériau de la chaudière: Métal et polyamide renforcé de fibres de verre
- Matériau du bac d'égouttement: Plastique
- Matériau du corps de l'appareil: Plastique
- Matériau du bec verseur: Plastique
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique

## Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne et Roumanie

## Caractéristiques générales

- Idéal pour: Dosettes SENSEO®
- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Repose-tasses amovible, Arrêt automatique
- Boissons à base de café: Café crème
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

## Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W

- Consommation d'énergie - en veille: 0,26 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)

## Entretien

- Deux ans de garantie

## Spécificités techniques

- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l
- Capacité du réservoir d'eau: 8 tasses
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 100 millimètre
- Pression de la pompe: 1 bar(s)
- Tension: 220 - 240 volt
- Chaudières: 1
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

## Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 230 x 392 x 365 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 213 x 315 x 330 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,3 kg
- Poids du produit: 1,70 kg