



SENSEO® Viva Café Machine à café à dosettes

- Technologie SENSEO® Booster d'arômes
- Technologie Crema plus
- Violet

HD6561/41



Un goût plus riche et intense, avec une crème très fine

Avec les technologies Crema plus et Booster d'arômes

Crema plus crée une couche de crème d'une finesse et d'une onctuosité inégalées, tandis que la technologie Booster d'arômes répartit l'eau sur la totalité de la dosette grâce à ses 45 orifices, pour un goût plus riche.

Le plus délicieux des cafés SENSEO®

- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse
- Technologie Booster d'arômes, pour obtenir le meilleur des dosettes SENSEO®
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante

À chaque moment son plaisir café

- Un grand choix de saveurs et de mélanges de café SENSEO®

Design de qualité

- Réglez le bec verseur pour l'adapter à votre tasse ou votre mug

Fonctionnement simple et rapide

- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes offrant sécurité et économies d'énergie.
- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire
- La fonction Démarrage instantané prépare votre café pendant que la machine chauffe



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Points forts

Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

préparation du café, pour économiser l'énergie et assurer la sécurité de l'appareil.

Un large choix de cafés et boissons gourmandes



Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

Indicateur de détartrage



La cafetière SENSEO® vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire. Utilisez le détartrant SENSEO® tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager votre appareil SENSEO® et altérer le goût du café.

SENSEO® propose un grand choix de saveurs et de mélanges. À chaque mélange correspond un arôme particulier, afin de satisfaire tous les goûts.

Démarrage instantané

Appuyez sur le bouton 1 ou 2 tasses pendant que l'appareil chauffe pour que la SENSEO® commence automatiquement à préparer un délicieux café SENSEO®.

Bec verseur métallique ajustable



Réglez la position du bec verseur pour l'adapter à la taille de votre tasse ou de votre mug.

Arrêt automatique



La cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement 30 minutes après la



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO2. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Design

- Couleur: Violet

Finition

- Matériau du bac d'égouttement: Métal
- Matériau du bec verseur: Acier inoxydable

Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne

Caractéristiques générales

- Idéal pour: Dosettes SENSEO®
- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur ajustable, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Arrêt de la préparation, Démarrage instantané
- Boissons à base de café: Café crème
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W

- Consommation d'énergie - en veille: 0,36 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)

Entretien

- Deux ans de garantie

Spécificités techniques

- Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
- Capacité du réservoir d'eau: Jusqu'à 6 tasses
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 100 - 120 millimètre
- Pression de la pompe: 1 bar(s)
- Tension: 220-240 volt
- Chaudières: 1
- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 232 x 370 x 380 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 190 x 310 x 340 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,4 kg
- Poids du produit: 1,75 kg

