



SENSEO® Viva Café
Eco
Machine à café à
dosettes

- Plastique recyclé
- Moins de CO2
- Édition spéciale

HD6562/35



Saveur incomparable et respect de l'environnement

Fabrication avec des plastiques recyclés, consommation d'énergie réduite

Savourez votre café SENSEO® préféré tout en respectant l'environnement. Cette machine Viva Café est notre modèle dont la conception répond le mieux à une démarche de développement durable à ce jour : elle contient des plastiques recyclés, consomme moins d'énergie et son empreinte carbone globale est réduite.

Respect de l'environnement

- Fabriqué avec plus de 75 % de plastiques recyclés pour les pièces sans contact alimentaire
- Arrêt automatique en mode Éco pour réduire de 28 % la consommation d'énergie
- Empreinte carbone globale réduite, y compris pour l'emballage
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante

Le plus délicieux des cafés SENSEO®

- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse
- Technologie Booster d'arômes, pour obtenir le meilleur des dosettes SENSEO®

À chaque moment son plaisir café

- Sélecteur d'intensité, pour un café long et doux ou court et serré

Fonctionnement simple et rapide

- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- La fonction Démarrage instantané prépare votre café pendant que la machine chauffe



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Points forts

Fabriqué à partir de plastiques recyclés*




Afin de soutenir une économie circulaire, ce modèle intègre des plastiques recyclés et recyclables partout où cela est possible. Ainsi, les plastiques retrouvent une seconde vie au lieu d'être enfouis.

Empreinte carbone réduite***



L'empreinte carbone globale de cette machine a été réduite grâce à l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables, à une plus faible consommation d'énergie et à un emballage comprenant moins de papier et de plastique vierge.

Arrêt automatique en mode Éco**



Pour une meilleure efficacité énergétique, cette cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

Sélecteur d'intensité



Appuyez à deux reprises sur le bouton 1 ou 2 tasses pour obtenir un café SENSEO® court et serré.

Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Démarrage instantané

Appuyez sur le bouton 1 ou 2 tasses pendant que l'appareil chauffe pour que la SENSEO® commence automatiquement à préparer un délicieux café SENSEO®.



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

Caractéristiques

Design

- Couleur(s): Nougat

Finition

- Matériau du bac d'égouttement: Métal
- Matériau du bec verseur: Acier inoxydable

Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne

Caractéristiques générales

- Idéal pour: Dosettes SENSEO®
- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur amovible, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Arrêt de la préparation, Démarrage instantané
- Boissons à base de café: Café Créma
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W
- Consommation d'énergie - en veille: 0,36 W

- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)
- Pièces en plastique sans contact alimentaire: 75 %

Entretien

- 2 ans de garantie

Spécificités techniques

- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
- Capacité du réservoir d'eau: Jusqu'à 6 tasses
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 100 - 120 millimètre
- Pression de la pompe: 1 bar
- Tension: 220-240 volt
- Chaudières: 1
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 232 x 370 x 380 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 190 x 310 x 340 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,4 kg
- Poids du produit: 1,75 kg

