



## SENSEO® Viva Café Machine à café à dosettes

- 1 détartreur liquide + 2 verres
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes
- Technologie Crema plus
- Sélecteur d'intensité + Noir profond



HD6563/62

## Découvrez une expérience café encore plus intense avec Crema plus, Booster d'arômes et sélecteur d'intensité

Crema plus crée une couche de crème d'une finesse et d'une onctuosité inégalées, tandis que la technologie Booster d'arômes répartit l'eau sur la totalité de la dosette grâce à ses 45 orifices, pour un goût plus riche. Une simple double pression vous permet de préparer des cafés forts et serrés.

### Le plus délicieux des cafés SENSEO®

- Technologie Booster d'arômes, pour obtenir le meilleur des dosettes SENSEO®
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante
- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse

### Fonctionnement simple et rapide

- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes offrant sécurité et économies d'énergie.
- L'indicateur de détartage vous signale qu'un détartage est nécessaire
- La fonction Démarrage instantané prépare votre café pendant que la machine chauffe

### À chaque moment son plaisir café

- Un grand choix de saveurs et de mélanges de café SENSEO®
- Sélecteur d'intensité, pour un café long et doux ou court et serré

### Design de qualité

- Bac d'égouttement, Métal véritable
- Réglez le bec verseur pour l'adapter à votre tasse ou votre mug



\* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Machine à café à dosettes

1 détartrant liquide + 2 verres Technologie SENSEO® Booster d'arômes, Technologie Crema plus, Sélecteur d'intensité + Noir profond

## Points forts

HD6563/62

### Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

### Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

### Arrêt automatique



La cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement 30 minutes après la préparation du café, pour économiser l'énergie et assurer la sécurité de l'appareil.

### Machine testée plus de 10 000 fois



Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.

### Démarrage instantané

Appuyez sur le bouton 1 ou 2 tasses pendant que l'appareil chauffe pour que la SENSEO® commence automatiquement à préparer un délicieux café SENSEO®.

### Sélecteur d'intensité



Appuyez à deux reprises sur le bouton 1 ou 2 tasses pour obtenir un café SENSEO® court et serré.

### Bac d'égouttement, Métal véritable

Bac d'égouttement, Métal véritable

### Bec verseur métallique ajustable



Régalez la position du bec verseur pour l'adapter à la taille de votre tasse ou de votre mug.

### Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

## Machine à café à dosettes

1 détartrant liquide + 2 verres Technologie SENSEO® Booster d'arômes, Technologie Crema plus, Sélecteur d'intensité + Noir profond

# Caractéristiques

## Design

- Couleur: Noir intense

## Finition

- Matériau du bac d'égouttement: Métal
- Matériau du bec verseur: Acier inoxydable

## Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne

## Caractéristiques générales

- Idéal pour: Dosettes SENSEO®
- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur amovible, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Arrêt de la préparation, Démarrage instantané
- Boissons à base de café: Café crème
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

## Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W

- Consommation d'énergie - en veille: 0,36 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)

## Entretien

- 2 ans de garantie

## Spécificités techniques

- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
- Capacité du réservoir d'eau: Jusqu'à 6 tasses
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 100 - 120 millimètre
- Pression de la pompe: 1 bar
- Tension: 220-240 volt
- Chaudières: 1
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

## Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 232 x 370 x 380 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 190 x 310 x 340 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,4 kg
- Poids du produit: 1,75 kg