

SENSEO® Viva Café Koffiezetapparaat

- SENSEO-
koffieboosttechnologie
- Crema Plus-technologie
- Intensiteitsselectie
- Speciale editie: Tour de France



HD6563/88

Ontdek een intensere koffie-ervaring

met Crema Plus, koffieboost en intensiteitsselectie

Crema Plus staat garant voor een heerlijk, fluweelzacht crèmelaagje. Voor een rijkere smaak verspreidt de koffieboosttechnologie het water via 45 gaatjes over de koffiepad. U kunt ook een kleine kop sterke koffie zetten door twee keer op de knop te drukken.

Geniet van de lekkerste SENSEO® koffie

- Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter crèmelaagje
- Koffieboost haalt alles uit uw SENSEO® koffiepad
- Machine is meer dan 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Koffievariëteit voor elk moment

- Sterkteselectie voor een grote milde of een kleine sterke kop koffie
- Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken

Premium ontwerp

- Pas de koffietuit aan op uw favoriete kop of mok
- Lekbak van echt metaal

Snelle en eenvoudige bediening

- De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet
- Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd
- Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen
- Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Kenmerken

Crema Plus-technologie



Crema Plus-technologie zorgt voor een heerlijk fluweelzacht en fijn crèmelagje. Voor elke kopje SENSEO® koffie.

Koffieboosttechnologie



Koffieboost-technologie levert het hete water via 45 aromagaatjes, gelijkmatig door elk SENSEO® koffiepads. Haal het meeste uit uw koffiepads voor de allerlekkerste SENSEO® koffie.

Intensiteitsselectie



Dubbelklik op de 1- of 2-kopsknop voor een kleine sterke SENSEO® koffie.

Verstelbare tuit van echt metaal



Pas de positie van de koffietuit aan op uw favoriete kop of mok

Een of twee kopjes tegelijkertijd



Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

Ontkalkingsindicator



Het SENSEO® koffiezetapparaat herinnert u eraan wanneer u de machine moet ontkalken. Ontkalk elke 3 maanden met SENSEO® ontkalker om uw apparaat vrij te houden van kalk voor maximaal koffievolumen, de perfecte koffietemperatuur en om de levensduur van uw apparaat te maximaliseren. Gebruik geen

azijn. Dit kan uw SENSEO® apparaat beschadigen en heeft een negatieve invloed op de koffiesmaak.

Automatische uitschakeling



Het SENSEO® koffiezetapparaat wordt 30 minuten na het koffiezetten automatisch uitgeschakeld, wat energie bespaart en de veiligheid bevordert.

Verscheidenheid aan smaken



SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan koffiesmaken. Elk smaak heeft een uitgesproken eigen nuance die perfect bij de individuele voorkeur past.

Onmiddellijk starten

Als u op de 1- of 2-kopsknop drukt terwijl het apparaat opwarmt, zet SENSEO® automatisch een heerlijk kopje SENSEO® koffie.

Specificaties

Accessoires

- 2 keramische mokken

Ontwerp

- Kleur: Monza Red

Afwerking

- Materiaal lekbak: Metaal
- Materiaal tuit: Roestvrij staal

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen

Algemene specificaties

- Geschikt voor: SENSEO® koffiepads
- Koppen tegelijkertijd: 2
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Ontkalkindicator, Vaatwasmachinebestendige onderdelen
- Gebruiksgemak en comfort: Verstelbare tuit, Verwijderbaar waterreservoir, Automatische uitschakeling, Afgiftestop, Onmiddellijk starten
- Koffiedranken: Café Crème
- SENSEO-koffieboosttechnologie

Duurzaamheid

- Energieverbruik koffiezetten: 1450 W

- Energieverbruik in stand-by: 0,36 W
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)

Service

- 2 jaar garantie

Technische specificaties

- Capaciteit waterreservoir: 0,9 l
- Capaciteit waterreservoir: Maximaal 6 Bekers
- Snoerlengte: 0,8 m
- Frequentie: 50 Hz
- Max. kophoogte: 100 - 120 millimeter
- Pompdruk: 1 bar
- Voltage: 220 - 240 volt
- Waterboilers: 1
- Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
- Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 232 x 370 x 380 millimeter
- Afmetingen van product (b x d x h): 190 x 310 x 340 millimeter
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg
- Productgewicht: 1,75 kg