



## SENSEO® Viva Café Machine à café à dosettes

- Technologie SENSEO® Booster d'arômes
- Technologie Crema plus
- Sélecteur d'intensité
- Bleu Louros



HD6566/60

## Découvrez une expérience café encore plus intense

### Avec la Duo Select, écoutez et goûtez la différence

Personnalisez votre café avec la SENSEO® Viva Café Duo Select. Optez pour un café classique SENSEO® tout en rondeur ou un café SENSEO® au goût encore plus intense. La variation de la pression de l'eau permet d'extraire encore plus d'arômes du café.

#### Savourez plus d'instant café SENSEO®

- Duo Select : deux façons différentes de préparer un café SENSEO®
- Sélecteur d'intensité, pour un café long et doux ou court et serré
- Un grand choix de saveurs et de mélanges de café SENSEO®

#### La meilleure qualité de café SENSEO®

- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse
- Technologie Booster d'arômes, pour obtenir le meilleur des dosettes SENSEO®
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante

#### Plus pratique

- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- Réglez le bec verseur pour l'adapter à votre tasse ou votre mug
- La fonction Démarrage instantané prépare votre café pendant que la machine chauffe
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes offrant sécurité et économies d'énergie.
- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire



\* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

## Points forts

### Duo Select



Duo Select. Poussez le sélecteur à gauche pour préparer votre café classique SENSEO® tout en rondeur. Poussez le sélecteur à droite pour extraire encore plus d'arômes de la même dosette de café, grâce au système unique de préparation du café par pulsation d'eau. Pour obtenir un café SENSEO® encore plus intense.

### Sélecteur d'intensité



Appuyez à deux reprises sur le bouton 1 ou 2 tasses pour obtenir un café SENSEO® court et serré.

### Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

### Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

### Arrêt automatique



La cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement 30 minutes après la préparation du café, pour économiser l'énergie et assurer la sécurité de l'appareil.

### Indicateur de détartrage



La cafetière SENSEO® vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire. Utilisez le détartrant SENSEO® tous les 3 mois pour éviter que

votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager votre appareil SENSEO® et altérer le goût du café.

### Machine testée plus de 10 000 fois



Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.



### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

# Caractéristiques

## Design

- Couleur: Bleu

## Finition

- Matériau du bac d'égouttement: Métal
- Matériau du bec verseur: Acier inoxydable

## Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne

## Caractéristiques générales

- Idéal pour: Dosettes SENSEO®
- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur amovible, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Arrêt de la préparation, Démarrage instantané
- Boissons à base de café: Café crème
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

## Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W

- Consommation d'énergie - en veille: 0,36 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)

## Entretien

- 2 ans de garantie

## Spécificités techniques

- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
- Capacité du réservoir d'eau: Jusqu'à 6 tasses
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 95-115 millimètre
- Pression de la pompe: 1 bar
- Tension: 220-240 volt
- Chaudières: 1
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

## Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 232 x 370 x 380 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 190 x 310 x 340 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,4 kg
- Poids du produit: 1,75 kg

