



SENSEO® Viva Café Machine à café à dosettes

- Technologie SENSEO® Booster d'arômes
- Technologie Crema plus
- Sélecteur d'intensité
- Floral, blanc titane

HD6569/12



Découvrez une expérience café encore plus intense

avec Crema plus, Booster d'arômes et sélecteur d'intensité

Profitez de vos pauses café avec cette édition spéciale de la SENSEO® Viva Café conçue par la célèbre créatrice japonaise Sasu. Grâce au sélecteur d'intensité, à Crema plus et à la technologie Booster d'arômes, vous savourerez un café serré et intense encore plus délicieux.

Le plus délicieux des cafés SENSEO®

- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse
- Technologie Booster d'arômes, pour obtenir le meilleur des dosettes SENSEO®
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante

À chaque moment son plaisir café

- Sélecteur d'intensité, pour un café long et doux ou court et serré
- Un grand choix de saveurs et de mélanges de café SENSEO®

Design de qualité

- Réglez le bec verseur pour l'adapter à votre tasse ou votre mug
- Bac d'égouttement, Métal véritable

Fonctionnement simple et rapide

- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- La fonction Démarrage instantané prépare votre café pendant que la machine chauffe
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes offrant sécurité et économies d'énergie.
- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Points forts

Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

Bec verseur métallique ajustable



Réglez la position du bec verseur pour l'adapter à la taille de votre tasse ou de votre mug.

vinaigre, car cela pourrait endommager votre appareil SENSEO® et altérer le goût du café.

Arrêt automatique



La cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement 30 minutes après la préparation du café, pour économiser l'énergie et assurer la sécurité de l'appareil.

Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Sélecteur d'intensité



Appuyez à deux reprises sur le bouton 1 ou 2 tasses pour obtenir un café SENSEO® court et serré.

Indicateur de détartrage



La cafetière SENSEO® vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire. Utilisez le détartrant SENSEO® tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO2. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Design

- Couleur: Blanc titane

Finition

- Matériau du bac d'égouttement: Métal
- Matériau du bec verseur: Acier inoxydable

Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne

Caractéristiques générales

- Idéal pour: Dosettes SENSEO®
- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur ajustable, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Arrêt de la préparation, Démarrage instantané
- Boissons à base de café: Café crème
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W

- Consommation d'énergie - en veille: 0,36 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)

Entretien

- Deux ans de garantie

Spécificités techniques

- Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
- Capacité du réservoir d'eau: Jusqu'à 6 tasses
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 100 - 120 millimètre
- Pression de la pompe: 1 bar(s)
- Tension: 220-240 volt
- Chaudières: 1
- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 232 x 370 x 380 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 190 x 310 x 340 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,4 kg
- Poids du produit: 1,75 kg

