



SENSEO® Latte Duo Plus Kaffeepadmaschine

- 2 Cappuccinos in einem Durchgang
- Klavierlackschwarz
- Integrierter Milchbehälter
- Easy-Clean-Funktion



HD6570/60

Genießen Sie Ihren Lieblings-Cappuccino einfacher denn je!

Mit neuem Milchbehälter für lang anhaltende Frische

Unbegrenzte Auswahl mit der SENSEO® Latte Duo Kaffeepadmaschine: Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte, starker oder milder Kaffee oder einfach heiße aufgeschäumte Milch. Bereiten Sie in weniger als einer Minute 2 Tassen Ihrer Wahl auf einmal zu.

Kaffeespezialitäten mit frisch aufgeschäumter Milch

- Nur SENSEO® Latte Duo bereitet 2 Getränke mit Milch auf einmal zu
- Genießen Sie 4 Kaffee- und Milchrezepte auf Knopfdruck
- Patentiertes System für heißen, cremigen Milchschaum

Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- Auswahl der Kaffeestärke: kleiner, starker oder milder, normaler Kaffee
- Große Auswahl an SENSEO® Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen
- Kaffee Boost holt das Beste aus Ihrem SENSEO® Kaffeepad heraus

Einfach zu reinigen und schnelle Bedienung

- Integrierter Milchbehälter für mehr Komfort
- Leicht zu reinigendes Milchaufschäumssystem und Entkalkungsprogramm
- Intuitive Bedienelemente für eine intelligente Benutzerführung
- Anpassbare Schale für Ihre Lieblingstasse



Senseo®

PHILIPS

Besonderheiten

Integrierter Milchbehälter



Genießen Sie dank spülmaschinenfestem Milchbehälter cremigen Cappuccino mit der von Ihnen bevorzugten Milch. Stellen Sie ihn nach Gebrauch einfach in den Kühlschrank für lang anhaltende Frische. Es war noch nie so einfach, Cappuccino mit jeder Art von Milch zuzubereiten.

2 Tassen gleichzeitig



Bereiten Sie zwei Tassen auf einmal zu, indem Sie die Taste für das Getränk zweimal drücken. Sie erhalten Ihre Kaffeespezialität jetzt in Sekunden so einfach und bequem wie nie zuvor.

Funktion zur Kaffeestärkewahl



Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke und


Geschmacksintensität zu. Mit der Funktion zur Kaffeestärkeeinstellung auf Ihrer SENSEO® können Sie zwischen einem kleinen, starken und einem milden, normalen Kaffee wählen.

Intelligente Benutzerführung



Die einzigartigen Bedienelemente mit intelligenter Benutzerführung ermöglichen eine praktische und intuitive Bedienung. Die LED-Anzeigen führen Sie durch die verschiedenen Funktionen und machen Ihr Kaffeeerlebnis noch angenehmer.

Leicht zu reinigendes System



Ihre SENSEO® Latte Duo Kaffeepadmaschine kann nach jedem Gebrauch ganz einfach über die Reinigungsfunktion mit einem Tastendruck gereinigt werden. Für eine gründliche Reinigung nehmen Sie den Milchausgießer einfach ab und reinigen alle Teile im Geschirrspüler oder per Hand. Wenn es an der Zeit zum Entkalken ist, weist die Latte Duo Sie darauf hin.

Kaffeespezialitäten mit frischer Milch



Genießen Sie Ihren köstlichen SENSEO® Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte mit einer köstlichen Mischung aus Kaffee und frischer Milch. Jede Tasse ist gekrönt von herrlichem Milchschaum – so wie Sie es aus Cafés kennen!

Anpassbare Abtropfschale



Sie können die Abtropfschale der Philips SENSEO® Kaffeemaschine nach oben oder nach unten schieben, sodass Sie jede Ihrer Lieblingstassen verwenden können.

Große Auswahl an Mischungen und Geschmacksrichtungen



SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen, jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

Daten

Design

- Farbe: Klavierlackschwarz

Ausführung

- Material Abtropfschale: Kunststoff
- Material des Durchlauferhitzers: Metall und glasfaserverstärktes Polyamid
- Material Wasserbehälter: Kunststoff
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material Auslauf: Verchromter Kunststoff

Ursprungsland

- Hergestellt in: Polen

Allgemeine Spezifikationen

- Spezielle Funktionen: Integrierter Milchbehälter
- Kaffeestärke-Einstellungen: 2
- Geeignet für: SENSEO® Kaffeepads
- Tassen gleichzeitig: 2
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke
- Einfache Reinigung und Wartung: Automatischer Entkalkungsvorgang, Entkalkungsanzeige, Spülmaschinenfeste Teile, Easy-Clean-Funktion
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Abnehmbarer Auslauf, Herausnehmbare Abtropfschale, Abnehmbarer Wasserbehälter,

Automatisches Abschalten, Direktstart

- Kaffeespezialitäten: Café Crème, Café Latte, Cappuccino, Milchschaum, Latte Macchiato

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 2650 W
- Stromverbrauch Stand-by-Modus: 0,25 W

Service

- 2 Jahre Garantie

Technische Daten

- Durchlauferhitzer: 1
- Brühzeit einer Tasse: 45 Sek.
- Kapazität Wasserbehälter: 1 l
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 85 bis 135 mm
- Spannung: 230 V
- Brühzeit von 2 Tassen: 75 Sek.
- Pumpendruck: 1,2 Bar
- Kapazität der Milchkaraffe: 0,5 l

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H): 217 x 280 x 290 mm
- Produktgewicht: 2,6 kg