



Kaffetrakter Base

- 3-i-1-funksjon: filterkaffe og puter
- Fylldig cremalag i hver kopp
- Termokanne for opptil 7 kopper
- Kasjmirgrå

HD6593/20

Velg mellom en kopp, et krus eller en kanne å dele

Den eneste 3-i-1-kaffemaskinen for både filterkaffe og kaffeputer

Med Philips SENSEO® Switch 3in1 kan du enkelt trakte kaffe til alle anledninger. Nyt en kopp eller et krus med fløyelsmykt cremalag fra SENSEO® kaffeputer eller trakt en hel kanne med favorittkaffen.

Fordeler

Variert kaffe for alle øyeblikk

- TripleBrew-teknologi til både filterkaffe og kaffeputer
- En kopp eller et krus på mindre enn ett minutt
- Utvalg av pute- og filterkaffeblandinger for alle situasjoner

Nyt den beste Senseo®- og filterkaffen

- Termokanne i rustfritt stål
- CremaPlus for et godt og fylldig cremalag
- Testet mer enn 10 000 ganger for å garantere høy kvalitet

Rask og enkel betjening

- Påminnelse om avkalking.
- En-liters vannbeholder
- Kaffe med ett knappetrykk
- Smart automatisk avstenging

PHILIPS

Funksjoner

TripleBrew-teknologi til både filterkaffe og kaffeputer



TripleBrew-teknologien garanterer at hver kopp SENSEO®-kaffe og hver kanne filterkaffe traktes til perfektjon – med riktig trykk, temperatur og mengde vann. Når du bruker kaffeputer får du kaffen raskt med et fint cremalag på toppen. Hvis du i stedet trakter en kanne, renner vannet langsommere gjennom filterholderen slik at kaffesmaken ekstraheres i løpet av lenger tid. Det gjør at aromaene frigjøres og smaken fra favorittblandingen fremheves.

Termokanne i rustfritt stål



I termokannen i rustfritt stål kan du trakte kaffe til større selskap, opptil 7 kopper. Kannen holder på varmen i opptil to timer, noe som innebærer at kaffetrakteren ikke bruker unødvendig energi for å holde kaffen varm.

En kopp eller et krus på mindre enn ett minutt



Med et knappetrykk trakter du en kopp eller et krus kaffe på under minuttet. Velg mellom en medium kaffepute til kopp (120 ml) eller en stor pute til et krus (200 ml).

CremaPlus for et godt og fyldig cremalag



Med SENSEO® kaffeputer kan du nyte den luksuriøse følelsen av et fyldig cremalag i hver kopp. Når vannet renner gjennom traktesystemet og ut i tuten skapes det gyllenbrune, kremete skummet. Cremalaget gir ikke bare kaffen en herlig konsistens, men inneholder også mye av kaffens karakter og aroma.

Kaffe etter anledning og smak



Med tre-i-en-funksjonen trakter du enkelt kaffen slik du ønsker for anledningen. Hvis du bruker kaffeputer til en kopp eller et krus kan du velge

mellom Classic, Strong og Extra Strong. Kaffeblendingene er nøye avstemt av SENSEO® for å passe våre nordiske smaksløker. Hvis du i stedet velger å trakte filterkaffe kan du bruke din egen favorittblanding.

Påminnelse om avkalking



SENSEO®-kaffemaskinen indikerer når den behøver avkalking, noe som er viktig for å bevare både smak og funksjon samt sikre maskinens holdbarhet. Du heller SENSEO®-avkalkingsvæske i vanntanken og trykker på knappen.

En-liters vannbeholder



Vannbeholderen på 1 liter gjør at du kan trakte en kanne kaffe til opptil 7 personer.

Kaffe med ett knappetrykk



Med de tre knappalternativene kan du enkelt velge mellom å trakte en kopp, et krus eller en kanne med kaffe.

Smart automatisk avstenging



Philips SENSEO® Switch 3in1 slås av automatisk etter at den har traktet ferdig, slik at du ikke sløser med energi. Du behøver heller ikke å bekymre deg for at du glemmer å slå den av når du går hjemmefra.

Testet mer enn 10 000 ganger for å garantere høy kvalitet



I løpet av utviklingsprosessen testet Philips kaffetrakterne grundig ved å trakte mer enn 10 000 kopper kaffe. Det garanterer at maskinen har høy kvalitet og lang holdbarhet.

Switch 3in1

spesifikasjoner

Switch 3in1

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tilbehør

Inkludert	Puteholder Uknuselig termokanne Krusputeholder
-----------	--

Ledningslengde	0,8 m
Frekvens	50 Hz
Maks. høyde på kopp	130 millimeter
Pumpetrykk	1 bar
Traktetid for én kanne	8,5 min

Utforming

Farge	Kasjimirgrå
-------	-------------

Mål og vekt

Størrelsen på emballasjen (B x D x H)	466 x 242 x 322 millimeter
Mål, produkt (B x D x H)	150 x 400 x 270 millimeter
Vekt, inkl. emballasje	2,4 kg
Vekt, produkt	1,75 kg

Opprinnelsesland

Produsert i	Romania
-------------	---------

Generelle spesifikasjoner

Antall kopper samtidig	2 til 7
Enkel rengjøring og vedlikehold	Avkalkingsindikator Avtakbar filterholder
Enkel bruk og komfort	Avtakbart dryppebrett Avtakbar vannbeholder Indikator for vannnivå

Mål, emballasje

Høyde	32,40 cm
Bredde	24,20 cm
Dybde	46,60 cm
Nettovekt	3,09 kg
Bruttovekt	3,89 kg
EAN	08710103851073
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	RO
Harmonisert systemkode	851671

Bærekraft

Emballasje	> 90 % resirkulerte materialer
Strømforbruk ved brygging	1450 W
Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir

Service

To års garanti	Ja
----------------	----

Ytre eske

Lengde	93,80 cm
Bredde	24,80 cm
Høyde	33,00 cm
Bruttovekt	8,29 kg
EAN	18710103851070
Antall emballasjer	2

Tekniske spesifikasjoner

Bryggetid for én kopp	30 sek
Kapasitet for vannbeholder	1 L
Kapasitet for vannbeholder	7 kopper



data kan endres
2019, Juni 29

Version: 4.7.1
EAN: 08710103851073

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com