



SENSEO® Switch 3in1 Kaffemaskine Base+ Rød

- 3-i-1 funktion til filterkaffe og puder
- Lækkert cremalag i hver kop
- Indstil kaffestyrken
- Termokande for op til 7 kopper



HD6594/80

Vvælg mellem en kop, et krus eller en kande til deling

Den eneste 3-i-1 kaffemaskine til både filterkaffe og kaffepuder

Med Philips SENSEO® Switch 3in1 er det nemt at brygge kaffe til enhver lejlighed. Nyd en kop eller et krus kaffe med et fløjsblødt cremalag fra SENSEO® kaffepuder, eller bryg en hel kande med din yndlingsfilterkaffe. Denne model har to intensitetsniveauer til justering af kaffestyrken.

Kaffevarianter til enhver lejlighed

- TripleBrew-teknologi til både filterkaffe og kaffepuder
- Indstil kaffestyrken
- En kop eller et krus på under et minut
- Kaffe efter anledning og smag

Nyd den mest velsmagende Senseo®-kaffe og filterkaffe

- Termokande i rustfrit stål til 7 kopper filterkaffe
- CremaPlus for et lækkert cremalag
- Testet over 10.000 gange for at garantere høj kvalitet

Hurtig og nem betjening

- Påmindelse om afkalkning
- En liters vandbeholder
- Med et fingertryk får du nybrygget kaffe
- Direkte automatisk slukning



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Kaffemaskine Base+ Rød

3-i-1 funktion til filterkaffe og puder Lækkert cremalag i hver kop, Indstil kaffestyrken, Termokande for op til 7 kopper

Vigtigste nyheder

TripleBrew-teknologi til både filterkaffe og kaffepuder



TripleBrew-teknologien sikrer, at hver eneste kop SENSEO® kaffe og hver eneste kande filterkaffe brygges til perfektion med det rette tryk, temperatur og vandmængde. Når du bruger kaffepuder, får du din kaffe hurtigt med et fint cremalag på toppen. Hvis du i stedet brygger en kande, løber vandet langsommere gennem filtertragten, så kaffens smag ekstraheres igennem længere tid. Det gør, at der frigøres mere aroma, og at smagen fra din yndlingsblanding fremhæves.

Termokande i rustfrit stål til 7 kopper filterkaffe



I termokanden i rustfrit stål kan du brygge kaffe til større selskaber på op til 7 kopper. Kanden holder på varmen op til to timer, og kaffemaskinen bruger derfor ikke unødigt energi på at holde kaffen varm.

En kop eller et krus på under et minut



Med et enkelt tryk brygger du en kop eller et krus SENSEO® kaffe på under et minut. Vælg mellem en medium kaffepude til kop (120 ml) eller en stor kaffepude til krus (200 ml).

Indstil kaffestyrken



Vælg mellem to intensitetsniveauer for at justere styrken på din kaffe. Dobbeltklik på knappen for kop, hvis du vil have en stærkere intensitet – for dig, som foretrækker stærkere kaffe eller blot har brug for et ekstra energikick.

CremaPlus for et lækkert cremalag



Med SENSEO® kaffepuder kan du nyde den lækre følelse af crema i hver eneste kop. Når

HD6594/80

vander løber gennem bryggesystemet og ud i pipen, skabes det gyldenbrune, cremede skum. Cremalaget giver ikke kun kaffen en lækker konsistens, men indeholder også meget af kaffens karakter og aroma.

Kaffe efter anledning og smag



Med 3-i-1 funktionen brygger du nemt en kaffe, der passer perfekt til lejligheden. Hvis du bruger kaffepuder til din kop eller dit krus, kan du vælge mellem Classic, Strong og Extra Strong. Kaffeblandingerne er omhyggeligt udviklet af SENSEO® for at passe til vores nordiske smagspræference. Vælger du i stedet at brygge filterkaffe, kan du vælge din yndlingsblanding.



Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Kaffemaskine Base+ Rød

3-i-1 funktion til filterkaffe og puder Lækkert cremalag i hver kop, Indstil kaffestyrken, Termokande for op til 7 kopper

HD6594/80

Specifikationer

Tilbehør

- Inklusive: Pudeholder, Brudsikker termokande, Pudeholder udformet som et krus

Design

- Farve: Rød

Oprindelsesland

- Fremstillet i: Rumænien

Generelle specifikationer

- Kopper ad gangen: 2 til 7
- Nem rengøring og vedligeholdelse: Indikator for afkalkning, Aftagelig filterholder
- Brugervenlighed og komfort: Aftagelig drypbakke, Aftagelig vandbeholder, Vandstandsindikation

Bæredygtighed

- Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
- Strømforbrug brygning: 1450 W
- Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Service

- 2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer

- Bryggetid én kop: 30 sek.
- Kapacitet: vandtank: 1 L
- Kapacitet: vandtank: 7 bægre
- Ledningslængde: 0,8 m
- Frekvens: 50 Hz
- Maks. kophøjde: 130 mm
- Pumpetryk: 1 bar
- Bryggetid for en kande: 8,5 min

Vægt og dimensioner

- Emballagens mål (B x D x H): 466 x 242 x 322 mm
- Produktets mål (B x D x H): 150 x 400 x 270 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,4 kg
- Produktets vægt: 1,75 kg

Udgivelsesdato
2019-02-19

Version: 3.6.1

EAN: 08 71010 38627 03

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com



asimpleswitch.com