



## SENSEO® Switch 3in1 Kaffetrakter Base+ Rød

- 3-i-1-funksjon: filterkaffe og puter
- Fylldig cremalag i hver kopp
- Juster kaffestyrken
- Termokanne for opptil 7 kopper



HD6594/80

## Velg mellom en kopp, et krus eller en kanne å dele

Den eneste 3-i-1-kaffemaskinen for både filterkaffe og kaffeputer

Med Philips SENSEO® Switch 3in1 kan du enkelt trakte kaffe til alle anledninger. Nyt en kopp eller et krus med fløyelsmykt cremalag fra SENSEO® kaffeputer, eller trakt en hel kanne med favorittkaffen. Denne modellen har to intensitetsnivåer for å justere kaffestyrken.

### Variert kaffe for alle øyeblikk

- TripleBrew-teknologi til både filterkaffe og kaffeputer
- Still inn kaffestyrken
- En kopp eller et krus på mindre enn ett minutt
- Kaffe etter anledning og smak

### Nyt den beste Senseo®- og filterkaffen

- Termokanne i rustfritt stål
- CremaPlus for et godt og fylldig cremalag
- Testet mer enn 10 000 ganger for å garantere høy kvalitet

### Rask og enkel betjening

- Påminnelse om avkalking.
- En-liters vannbeholder
- Kaffe med ett knappetrykk
- Smart automatisk avstenging



\* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

## Kaffetrakter Base+ Rød

3-i-1-funksjon: filterkaffe og puter Fyldig cremalag i hver kopp, Juster kaffestyrken, Termokanne for opptil 7 kopper

HD6594/80

# Høydepunkter

### TripleBrew-teknologi til både filterkaffe og kaffeputer



TripleBrew-teknologien garanterer at hver kopp SENSEO®-kaffe og hver kanne filterkaffe traktes til perfektion – med riktig trykk, temperatur og mengde vann. Når du bruker kaffeputer får du kaffen raskt med et fint cremalag på toppen. Hvis du i stedet trakter en kanne, renner vannet langsommere gjennom filterholderen slik at kaffesmaken ekstraheres i løpet av lenger tid. Det gjør at aromaene frigjøres og smaken fra favorittblandingen fremheves.

### Termokanne i rustfritt stål



I termokannen i rustfritt stål kan du trakte kaffe til større selskap, opptil 7 kopper. Kannen holder på varmen i opptil to timer, noe som innebærer at kaffetrakteren ikke bruker unødvendig energi for å holde kaffen varm.

### En kopp eller et krus på mindre enn ett minutt



Med et knappetrykk trakter du en kopp eller et krus kaffe på under minuttet. Velg mellom en medium kaffepute til kopp (120 ml) eller en stor pute til et krus (200 ml).

### Still inn kaffestyrken



Velg mellom to intensitetsnivåer for å justere styrken på kaffen. Dobbelklikk på knappen for kopp hvis du vil ha mer intensitet – for deg som foretrekker sterkere kaffe eller bare behøver et ekstra energikick.

### CremaPlus for et godt og fyldig cremalag



Med SENSEO® kaffeputer kan du nyte den luksuriøse følelsen av et fyldig cremalag i hver

kopp. Når vannet renner gjennom traktesystemet og ut i tuten skapes det gyllenbrune, kremete skummet. Cremalaget gir ikke bare kaffen en herlig konsistens, men inneholder også mye av kaffens karakter og aroma.

### Utvalg av pute- og filterkaffe



Med tre-i-en-funksjonen trakter du enkelt kaffen slik du ønsker for anledningen. Hvis du bruker kaffeputer til en kopp eller et krus kan du velge mellom Classic, Strong og Extra Strong. Kaffeblendingene er nøye avstemt av SENSEO® for å passe våre nordiske smaksløker. Hvis du i stedet velger å trakte filterkaffe kan du bruke din egen favorittblanding.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

## Kaffetrakter Base+ Rød

3-i-1-funksjon: filterkaffe og puter Fyldig cremalag i hver kopp, Juster kaffestyrken, Termokanne for opptil 7 kopper

HD6594/80

# Spesifikasjoner

### Tilbehør

- Inkludert: Puteholder, Uknuselig termokanne, Krusputeholder

### Utforming

- Farge: Rød

### Opprinnelsesland

- Produsert i: Romania

### Generelle spesifikasjoner

- Antall kopper samtidig: 2 til 7
- Enkel rengjøring og vedlikehold: Avkalkingsindikator, Avtakbar filterholder
- Enkel bruk og komfort: Avtakbart dryppebrett, Avtakbar vannbeholder, Indikator for vannivå

### Bærekraft

- Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
- Strømforbruk ved brygging: 1450 W
- Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

### Service

- To års garanti

### Tekniske spesifikasjoner

- Bryggetid for én kopp: 30 sek
- Kapasitet for vannbeholder: 1 L
- Kapasitet for vannbeholder: 7 kopper
- Ledningslengde: 0,8 m
- Frekvens: 50 Hz
- Maks. høyde på kopp: 130 millimeter
- Pumpetrykk: 1 bar
- Traktetid for én kanne: 8,5 min

### Mål og vekt

- Størrelsen på emballasjen (B x D x H): 466 x 242 x 322 millimeter
- Mål, produkt (B x D x H): 150 x 400 x 270 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg
- Vekt, produkt: 1,75 kg

Utgivelsesdato  
2019-02-19

Versjon: 3.6.1

EAN: 08 71010 38627 03

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)