



SENSEO® Switch
Machine à café à
dosettes et filtre

- Machine à dosettes et filtre
- Technologie 2 en 1
- Verseuse isotherme
- Édition limitée en bois



HD6596

Une verseuse à partager ou une tasse pour vous

La seule cafetière 2 en 1 avec filtre et dosettes

Préparez une grande verseuse de café filtre à partager, ou savourez une simple tasse de café préparé avec l'un des différents mélanges SENSEO® et surmonté d'une couche de crème onctueuse. Appuyez une fois sur le bouton pour obtenir une tasse de café dosette doux et allongé, ou deux fois pour une tasse de café fort et serré.

Fonctionnement simple et rapide

- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire
- Réservoir d'eau de 1 l pour préparer jusqu'à 7 tasses en une seule fois
- Préparez des verseuses et des tasses de café à la simple pression d'un bouton
- Arrêt automatique immédiat après la préparation, pour économiser l'énergie

À chaque moment son plaisir café

- Technologie 2 en 1 pour préparer du café filtre et dosette avec la même machine
- Choix de mélanges de café filtre ou dosettes pour chaque moment
- Verseuse isotherme en acier inoxydable pour 7 tasses de café filtre
- Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute
- Sélecteur d'intensité, pour un café long et léger ou fort et court

Le plus délicieux des cafés filtre et SENSEO®

- Verseuse isotherme en acier inoxydable pour une tasses de café filtre bien chaud
- Une délicieuse couche de crème, preuve de la qualité SENSEO®
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Points forts

Machine testée plus de 10 000 fois



Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.

Technologie 2 en 1



Buvez un café au goût optimal. Avec la technologie 2 en 1, chaque tasse de café SENSEO® et chaque verseuse de café filtre atteint la perfection, grâce à une pression et une quantité d'eau adaptées.

Choix de café filtre ou dosettes



La machine à café SENSEO® vous permet de savourer un grand choix de mélanges et de saveurs de café filtre ou dosettes. Votre pourrez donc toujours boire votre café préféré.

Verseuse pour 7 tasses



La verseuse isotherme en acier inoxydable vous permet de préparer jusqu'à 7 tasses d'un authentique café filtre à la fois. Elle est idéale pour le petit-déjeuner du dimanche ou lorsque vous souhaitez partager un moment café à plusieurs.

Une ou deux tasses à la fois



Cette cafetière SENSEO® prépare à partir de dosettes une ou deux délicieuses tasses de café en moins d'une minute.

Verseuse isotherme en acier inoxydable



La verseuse isotherme en acier inoxydable préserve parfaitement la température et les arômes pendant plusieurs heures.

Une délicieuse couche de crème



La sélection de dosettes SENSEO® et la technologie 2 en 1 vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite, préparée avec une dosette SENSEO® et surmontée d'une couche de crème savoureuse.

Fonctionnement sur simple pression d'un bouton



Préparez 1 tasse, 2 tasses ou une verseuse, à la simple pression d'un bouton, grâce à l'interface simple à 3 boutons.

Réservoir d'eau de 1 l



Grâce au réservoir d'eau de 1 litre, vous pouvez préparer jusqu'à 7 tasses de café sans rajouter d'eau.

Caractéristiques

Accessoires

- Inclus: Support à dosette, Verseuse isotherme incassable

Design

- Couleur: Blanc titane

Pays d'origine

- Fabriqué en: Roumanie

Caractéristiques générales

- Tasses à la fois: 2 à 7
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Porte-filtre amovible
- Confort et facilité d'utilisation: Repose-tasses amovible, Réservoir d'eau amovible, Indicateur du niveau d'eau

Développement durable

- Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Entretien

- Deux ans de garantie

Spécificités techniques

- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Capacité du réservoir d'eau: 1 l
- Capacité du réservoir d'eau: 7 tasses
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 130 millimètre
- Pression de la pompe: 1 bar(s)
- Temps de préparation pour une verseuse: 8,5 min

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 466 x 242 x 322 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 150 x 400 x 270 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,4 kg
- Poids du produit: 1,75 kg