



Machine à café à dosettes et filtre

- Machine à dosettes et filtre
- Technologie 2 en 1
- Verseuse isotherme
- Édition limitée en bois

HD6596

Une verseuse à partager ou une tasse pour VOUS

La seule cafetière 2 en 1 avec filtre et dosettes

Préparez une grande verseuse de café filtre à partager, ou savourez une simple tasse de café préparé avec l'un des différents mélanges SENSEO® et surmonté d'une couche de crème onctueuse. Appuyez une fois sur le bouton pour obtenir une tasse de café dosette doux et allongé, ou deux fois pour une tasse de café fort et serré.

Avantages

PHILIPS

Switch

Fonctionnement simple et rapide

- Préparez des verseuses et des tasses de café à la simple pression d'un bouton
- Réservoir d'eau de 1 l pour préparer jusqu'à 7 tasses en une seule fois
- Arrêt automatique immédiat après la préparation, pour économiser l'énergie
- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire

À chaque moment son plaisir café

- Technologie 2 en 1 pour préparer du café filtre et dosette avec la même machine
- Choix de mélanges de café filtre ou dosettes pour chaque moment

Fonctions

Machine testée plus de 10 000 fois



Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.

Technologie 2 en 1



Buvez un café au goût optimal. Avec la technologie 2 en 1, chaque tasse de café SENSEO® et chaque verseuse de café filtre atteint la perfection, grâce à une pression et une quantité d'eau adaptées.

Choix de café filtre ou dosettes



La machine à café SENSEO® vous permet de savourer un grand choix de mélanges et de saveurs de café filtre ou dosettes. Vous pourrez donc toujours boire votre café préféré.

- Verseuse isotherme en acier inoxydable pour 7 tasses de café filtre
- Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute
- Sélecteur d'intensité, pour un café long et léger ou fort et court

Le plus délicieux des cafés filtre et SENSEO®

- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante
- Verseuse isotherme en acier inoxydable pour une tasse de café filtre bien chaud
- Une délicieuse couche de crème, preuve de la qualité SENSEO®
- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse

Verseuse pour 7 tasses



La verseuse isotherme en acier inoxydable vous permet de préparer jusqu'à 7 tasses d'un authentique café filtre à la fois. Elle est idéale pour le petit-déjeuner du dimanche ou lorsque vous souhaitez partager un moment café à plusieurs.

Une ou deux tasses à la fois



Cette cafetière SENSEO® prépare à partir de dosettes une ou deux délicieuses tasses de café en moins d'une minute.

Verseuse isotherme en acier inoxydable



La verseuse isotherme en acier inoxydable préserve parfaitement la température et les arômes pendant plusieurs heures.

Switch

Une délicieuse couche de crème



La sélection de dosettes SENSEO® et la technologie 2 en 1 vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite, préparée avec une dosette SENSEO® et surmontée d'une couche de crème savoureuse.

Fonctionnement sur simple pression d'un bouton



Préparez 1 tasse, 2 tasses ou une verseuse, à la simple pression d'un bouton, grâce à l'interface simple à 3 boutons.

Réservoir d'eau de 1 l



Grâce au réservoir d'eau de 1 litre, vous pouvez préparer jusqu'à 7 tasses de café sans rajouter d'eau.

Arrêt automatique immédiat



Votre machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement dès que le café est prêt, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie.

Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

Sélecteur d'intensité



Avec sa recette de café supplémentaire, la SENSEO® Switch vous offre plus de choix. En plus du café SENSEO® long et léger, elle propose un café SENSEO® fort et serré. Appuyez à deux reprises sur le bouton 1 ou 2 tasses pour obtenir un café SENSEO® fort et serré.

Indicateur de détartrage



La cafetière SENSEO® vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire. Utilisez le détartrant SENSEO® tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager votre appareil SENSEO® et altérer le goût du café.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Accessoires

Inclus Support à dosette
Verseuse isotherme incassable

Design

Couleur Blanc titane

Pays d'origine

Fabriqué en Roumanie

Caractéristiques générales

Tasses à la fois 2 à 7
Facile à nettoyer et à entretenir Indicateur de détartrage
Porte-filtre amovible
Confort et facilité d'utilisation Repose-tasses amovible
Réservoir d'eau amovible
Indicateur du niveau d'eau

Développement durable

Emballage > 90 % de matériaux recyclés
Consommation d'énergie - pendant la préparation 1 450 W
Mode d'emploi 100 % de papier recyclé

Entretien

Deux ans de garantie Oui

Spécificités techniques

Temps de préparation 1 tasse 30 s.
Capacité du réservoir d'eau 1 l

Switch

Capacité du réservoir d'eau	7 tasses
Longueur du cordon	0,8 m
Fréquence	50 Hz
Hauteur de tasse max.	130 millimètre
Pression de la pompe	1 bar(s)
Temps de préparation pour une verseuse	8,5 min

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (l x P x H)	466 x 242 x 322 millimètre
Dimensions du produit (l x P x H)	150 x 400 x 270 millimètre
Poids, emballage compris	2,4 kg
Poids du produit	1,75 kg



Les données sont sujettes à changement
2019, juin 2

Version: 1.0.1
EAN: 08710103898054

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com