



**SENSEO® Switch
Premium
Machine à café à
dosettes et filtre**

- Machine à dosettes et filtre
- Technologie 2 en 1
- Verseuse isotherme
- Titanium



HD6596

Une verseuse à partager ou une tasse pour vous

La seule cafetière 2 en 1 avec filtre et dosettes

Préparez une grande verseuse de café filtre à partager, ou savourez une simple tasse de café préparé avec l'un des différents mélanges SENSEO® et surmonté d'une couche de crème onctueuse. Appuyez une fois sur le bouton pour obtenir une tasse de café dosette doux et allongé, ou deux fois pour une tasse de café fort et serré.

Fonctionnement simple et rapide

- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire
- Réservoir d'eau de 1 l pour préparer jusqu'à 7 tasses en une seule fois
- Préparez des verseuses et des tasses de café à la simple pression d'un bouton
- Arrêt automatique immédiat après la préparation, pour économiser l'énergie

À chaque moment son plaisir café

- Sélecteur d'intensité, pour un café long et léger ou fort et court
- Technologie 2 en 1 pour préparer du café filtre et dosette avec la même machine
- Choix de mélanges de café filtre ou dosettes pour chaque moment
- Verseuse isotherme en acier inoxydable pour 7 tasses de café filtre
- Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute

Le plus délicieux des cafés filtre et SENSEO®

- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse
- Verseuse isotherme en acier inoxydable pour une tasses de café filtre bien chaud
- Une délicieuse couche de crème, preuve de la qualité SENSEO®



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Points forts

Indicateur de détartrage



La cafetière SENSEO® vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire. Utilisez le détartrant SENSEO® tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager votre appareil SENSEO® et altérer le goût du café.

Machine testée plus de 10 000 fois



Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.

Technologie 2 en 1



Buvez un café au goût optimal. Avec la technologie 2 en 1, chaque tasse de café SENSEO® et chaque verseuse de café filtre atteint la perfection, grâce à une pression et une quantité d'eau adaptées.

Choix de café filtre ou dosettes



La machine à café SENSEO® vous permet de savourer un grand choix de mélanges et de saveurs de café filtre ou dosettes. Votre pourrez donc toujours boire votre café préféré.

Verseuse pour 7 tasses



La verseuse isotherme en acier inoxydable vous permet de préparer jusqu'à 7 tasses d'un

authentique café filtre à la fois. Elle est idéale pour le petit-déjeuner du dimanche ou lorsque vous souhaitez partager un moment café à plusieurs.

Une ou deux tasses à la fois



Cette cafetière SENSEO® prépare à partir de dosettes une ou deux délicieuses tasses de café en moins d'une minute.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Accessoires

- Inclus: Support à dosette, Verseuse isotherme incassable

Design

- Couleur: Titanium

Pays d'origine

- Fabriqué en: Roumanie

Caractéristiques générales

- Tasses à la fois: 2 à 7
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Porte-filtre amovible
- Confort et facilité d'utilisation: Repose-tasses amovible, Réservoir d'eau amovible, Indicateur du niveau d'eau

Développement durable

- Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Entretien

- 2 ans de garantie

Spécificités techniques

- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Capacité du réservoir d'eau: 1 l
- Capacité du réservoir d'eau: 7 tasses
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 130 millimètre
- Pression de la pompe: 1 bar
- Temps de préparation pour une verseuse: 8,5 min

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 466 x 242 x 322 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 150 x 400 x 270 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,4 kg
- Poids du produit: 1,75 kg

