



SENSEO® Switch 3in1 Kaffemaskin för kapslar och bryggkaffe

- Maskin för kapslar och bryggkaffe
- TripleBrew-teknik
- Välj intensitet
- Trä, limited edition



HD6597/00

En kopp, en mugg eller en kanna att dela

Den enda 3-i-1-kaffebyggaren med filter och kapslar

Brygg en stor kanna av ditt favoritbryggkaffe för att dela med andra, eller drick en kopp med ett fint cremalager från någon av de olika Senseo-blandningarna. Välj mellan en stor kopp lent kaffe, en medelstor kopp eller en liten kopp starkt kaffe från kapsel.

Snabb och enkel att använda

- 1 liters vattenbehållare för att brygga upp till sju koppar på en gång
- Avkalkningslampan påminner dig när det är dags för avkalkning
- Direkt auto-avstängning efter bryggningen sparar energi
- Brygg en kanna, en mugg och en kopp med bara en knapptryckning

Kaffevarianter för alla tillfällen

- En kopp eller mugg Senseo®-kaffe på mindre än en minut
- Val av intensitet för mjukt kaffe i stor kopp och intensivt kaffe i liten kopp
- TripleBrew för kapsel- och bryggkaffe i en maskin
- Stort utbud av kapslar och bryggkaffe för alla tillfällen

Njut av det godaste Senseo®- och bryggkaffet

- Crema plus ger ett utsökt och sammetslent cremalager
- Maskinen har testats över 10 000 gånger för vi ska kunna garantera konsekvent och hög kvalitet
- Termoskanna i rostfritt stål för sju koppar bryggkaffe



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Funktioner

1 liters vattenbehållare



Tack vare den 1 liter stora vattenbehållaren kan du brygga upp till sju koppar kaffe utan att behöva fylla på vatten.

En kopp eller en mugg Senseo®



Med den här Senseo®-kaffebryggaren kan du brygga en mellanstor kopp eller en stor mugg utsökt Senseo®-kaffe från kapslar på mindre än en minut.

Crema Plus-teknik



Det fantastiska Senseo®-kapselurvalet och Crema Plus-tekniken ser till att din perfekta kopp Senseo®-kaffe alltid får det finaste och mest sammetslena cremalagret.

Avkalkningsindikator



Kaffebryggaren Senseo® påminner dig när det är dags för avkalkning. Avkalka med avkalkningsmedlet som tagits fram särskilt för SENSEO® så att du får bästa möjliga smak på kaffet och förhindrar kalkavlagringar från kranvattnet.

Direkt auto-avstängning



Din Senseo-kaffemaskin stängs automatiskt av efter bryggningen, vilket sparar energi.

Välj intensitet



Förutom en stor kopp mjukt, härligt SENSEO®-kaffe kan du även välja att brygga en mindre kopp starkt kaffe. Tryck bara två gånger på koppknappen för ett liten kopp intensivt SENSEO®-kaffe.

Maskinen har testats över 10 000 gånger



Philips testar sina kaffebryggare under utvecklingsprocessen genom att brygga fler än 10 000 koppar kaffe. Det garanterar att maskinen har hög kvalitet och hållbarhet.

Enkel hantering med en enda knapptryckning



Med gränssnittet med tre knappar kan du brygga en kopp, en stor mugg och en kanna med en enda knapptryckning.

Termoskanna för sju koppar



Termoskannan i rostfritt stål gör att du kan brygga upp till sju koppar bryggkaffe i ett svep, och den bibehåller temperatur och arom i flera timmar. Perfekt för en skön söndagsfrukost eller när ni är flera som dricker kaffe.

Specifikationer

Tillbehör

- Medföljer: Kapselhållare, Okrossbar termoskanna, Kapselhållare för mugg

Design

- Färg: Stjärnvit

Ursprungsland

- Tillverkad i: Rumänien

Allmänna specifikationer

- Koppar samtidigt: 2 till 7
- Enkel att rengöra och underhålla: Avkalkningsindikator, Löstagbar filterhållare
- Enkel och bekväm att använda: Löstagbar droppbricka, Löstagbar vattentank, Vattennivåindikering

Hållbarhet

- Förpackning: > 90 % återvunnet material
- Strömförbrukning, brygning: 1450 W
- Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Service

- 2 års garanti

Tekniska specifikationer

- Brygningstid, 1 kopp: 30 sek
- Kapacitet, vattentank: 1 L
- Kapacitet, vattentank: 7 muggar
- Sladdlängd: 0,8 m
- Frekvens: 50 Hz
- Max. höjd för mugg: 130 mm
- Pumptryck: 1 bar
- Bryggtid för en kanna: 8,5 min

Vikt och mått

- Förpackningens mått (B x D x H): 466 x 242 x 322 mm
- Produktens mått (B x D x H): 150 x 400 x 270 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg
- Produktens vikt: 1,75 kg