



SENSEO® Switch 3in1 Kaffetrakter Premium

- 3-i-1-funksjon: filterkaffe og puter
- Fyldig cremalag i hver kopp
- Juster kaffestyrken
- Termokanne for opptil 7 kopper



HD6597/50

Velg mellom en kopp, et krus eller en kanne å dele

Den eneste 3-i-1-kaffemaskinen for både filterkaffe og kaffeputer

Med Philips SENSEO® Switch 3in1 kan du enkelt trakte kaffe til alle anledninger. Nyt en kopp eller et krus med fløyelsmykt cremalag fra SENSEO® kaffeputer, eller trakt en hel kanne med favorittkaffen.

Denne modellen har to intensitetsnivåer for å justere kaffestyrken og leveres med premium-metalldesign

Variert kaffe for alle øyeblikk

- TripleBrew-teknologi til både filterkaffe og kaffeputer
- Still inn kaffestyrken
- En kopp eller et krus på mindre enn ett minutt
- Kaffe etter anledning og smak

Nyt den beste Senseo®- og filterkaffen

- Termokanne i rustfritt stål
- CremaPlus for et godt og fyldig cremalag
- Testet mer enn 10 000 ganger for å garantere høy kvalitet

Rask og enkel betjening

- Påminnelse om avkalking.
- En-liters vannbeholder
- Kaffe med ett knappetrykk
- Smart automatisk avstenging
- Premium-design og dryppbrett i metall



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Kaffetrakter Premium

3-i-1-funksjon: filterkaffe og puter Fyldig cremalag i hver kopp, Juster kaffestyrken, Termokanne for opptil 7 kopper

HD6597/50

Høydepunkter

TripleBrew-teknologi til både filterkaffe og kaffeputer



TripleBrew-teknologien garanterer at hver kopp SENSEO®-kaffe og hver kanne filterkaffe traktes til perfektion – med riktig trykk, temperatur og mengde vann. Når du bruker kaffeputer får du kaffen raskt med et fint cremalag på toppen. Hvis du i stedet trakter en kanne, renner vannet langsommere gjennom filterholderen slik at kaffesmaken ekstraheres i løpet av lenger tid. Det gjør at aromaene frigjøres og smaken fra favorittblandingen fremheves.

Termokanne i rustfritt stål



I termokannen i rustfritt stål kan du trakte kaffe til større selskap, opptil 7 kopper. Kannen holder på varmen i opptil to timer, noe som innebærer at kaffetrakteren ikke bruker unødvendig energi for å holde kaffen varm.

En kopp eller et krus på mindre enn ett minutt



Med et knappetrykk trakter du en kopp eller et krus kaffe på under minuttet. Velg mellom en medium kaffepute til kopp (120 ml) eller en stor pute til et krus (200 ml).

Still inn kaffestyrken



Velg mellom to intensitetsnivåer for å justere styrken på kaffen. Dobbelklikk på knappen for kopp hvis du vil ha mer intensitet – for deg som foretrekker sterkere kaffe eller bare behøver et ekstra energikick.

CremaPlus for et godt og fyldig cremalag



Med SENSEO® kaffeputer kan du nyte den luksuriøse følelsen av et fyldig cremalag i hver

kopp. Når vannet renner gjennom traktesystemet og ut i tuten skapes det gyllenbrune, kremete skummet. Cremalaget gir ikke bare kaffen en herlig konsistens, men inneholder også mye av kaffens karakter og aroma.

Kaffe etter anledning og smak



Med tre-i-en-funksjonen trakter du enkelt kaffen slik du ønsker for anledningen. Hvis du bruker kaffeputer til en kopp eller et krus kan du velge mellom Classic, Strong og Extra Strong. Kaffeblendingene er nøye avstemt av SENSEO® for å passe våre nordiske smaksløker. Hvis du i stedet velger å trakte filterkaffe kan du bruke din egen favorittblanding.



Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Kaffetrakter Premium

3-i-1-funksjon: filterkaffe og puter Fyldig cremalag i hver kopp, Juster kaffestyrken, Termokanne for opptil 7 kopper

HD6597/50

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Inkludert: Puteholder, Uknuselig termokanne, Krusputeholder

Utforming

- Farge: Beluga

Opprinnelsesland

- Produsert i: Romania

Generelle spesifikasjoner

- Antall kopper samtidig: 2 til 7
- Enkel rengjøring og vedlikehold: Avkalkingsindikator, Avtakbar filterholder
- Enkel bruk og komfort: Avtakbart dryppebrett, Avtakbar vannbeholder, Indikator for vannivå

Bærekraft

- Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
- Strømforbruk ved brygging: 1450 W
- Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Service

- To års garanti

Tekniske spesifikasjoner

- Bryggetid for én kopp: 30 sek
- Kapasitet for vannbeholder: 1 L
- Kapasitet for vannbeholder: 7 kopper
- Ledningslengde: 0,8 m
- Frekvens: 50 Hz
- Maks. høyde på kopp: 130 millimeter
- Pumpetrykk: 1 bar
- Traktetid for én kanne: 8,5 min

Mål og vekt

- Størrelsen på emballasjen (B x D x H): 466 x 242 x 322 millimeter
- Mål, produkt (B x D x H): 150 x 400 x 270 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg
- Vekt, produkt: 1,75 kg

Utgivelsesdato
2019-03-27

Versjon: 3.7.1

EAN: 08 71010 38627 10

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com



asimpleswitch.com