



SENSEO® Switch 3in1 Kaffemaskin Premium

- 3-i-1 funktion för bryggkaffe och pads
- Lyxigt cremalager i varje kopp
- Ställ in kaffestyrkan
- Termokanna för upp till 7 koppar



HD6597/50

Välj mellan en kopp, en mugg eller kanna att dela

Den enda 3-i-1 kaffemaskinen för både bryggkaffe och pads

Med Philips SENSEO® Switch 3in1 kan du enkelt brygga kaffe för alla tillfällen. Njut av en kopp eller mugg kaffe med sammetslent cremalager från SENSEO® kaffepads eller brygg en hel kanna med ditt favoritbryggkaffe. Den här modellen har två intensitetsnivåer för att justera kaffestyrkan.

Kaffevarianter för alla tillfällen

- TripleBrew-teknologi för både bryggkaffe och pads
- Ställ in kaffestyrkan
- En kopp eller mugg på mindre än en minut
- Kaffe efter tillfälle och smak

Njut av det godaste Senseo®- och bryggkaffet

- Termokanna i rostfritt stål
- CremaPlus för ett gott och lyxigt cremalager
- Testad över 10 000 gånger för att garantera hög kvalitet

Snabb och enkel att använda

- Påminnelse om avkalkning
- En liters vattenbehållare
- Kaffe med en knapptryckning
- Automatisk avstängning
- Premium finish och droppbricka av metall



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Kaffemaskin Premium

3-i-1 funktion för bryggkaffe och pads Lyxigt cremalager i varje kopp. Ställ in kaffestyrkan, Termokanna för upp till 7 koppar

Funktioner

TripleBrew-teknologi för både bryggkaffe och pads



TripleBrew-teknologin garanterar att varje kopp SENSEO® kaffe och varje kanna bryggkaffe bryggs till perfektion - med rätt tryck, temperatur och mängd vatten. När du använder kaffepads får du ditt kaffe snabbt med ett fint cremalager på toppen. Om du istället brygger en kanna rinner vattnet långsammare genom filterhållaren så att kaffets smak extraheras under en längre tid. Det gör att aromerna frigörs och smaken från din favoritblend framhävs.

Termoskanna i rostfritt stål



I termoskannen i rostfritt stål kan du brygga kaffe för större sällskap, upp till 7 koppar. Kannan bevarar värmen i upp till två timmar, vilket innebär att kaffebyggaren inte drar energi i onödan för att hålla kaffet varmt.

En kopp eller mugg på mindre än en minut



Med en knapptryckning brygger du en kopp eller mugg SENSEO® kaffe under minuten. Välj mellan en medium kaffepad till koppen (120 ml) eller en stor pad till muggen (200 ml).

Ställ in kaffestyrkan



Välj mellan två intensitetsnivåer för att justera styrkan på ditt kaffe. Dubbelklicka på knappen för kopp om du vill ha en starkare intensitet - för dig som föredrar starkare kaffe eller bara behöver en extra energikick.

CremaPlus för ett gott och lyxigt cremalager



Med SENSEO® kaffepads kan du njuta den där lyxiga känslan av crema i varje kopp. När

HD6597/50

vattnet rinner genom bryggningssystemet och ut i pipen skapas det gyllenbruna, krämiga skummet. Cremalagret ger inte bara kaffet en härlig konsistens utan innehåller även mycket av kaffets karaktär och arom.

Kaffe efter tillfälle och smak



Med tre i ett funktionen brygger du enkelt kaffet som passar dig just för stunden. Om du använder kaffepads till din kopp eller mugg kan du välja mellan Classic, Strong och Extra Strong. Kaffeblandningarna är nogra framtagna av SENSEO® för att passa våra nordiska smaklökar. Om du istället väljer att brygga filterkaffe kan du välja din favoritblend.



Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Kaffemaskin Premium

3-i-1 funktion för bryggkaffe och pads Lyxigt cremalager i varje kopp. Ställ in kaffestyrkan, Termokanna för upp till 7 koppar

HD6597/50

Specifikationer

Tillbehör

- Medföljer: Hållare för kaffepads, Okrossbar termoskanna, padshållare för mugg

Design

- Färg: Beluga

Ursprungsland

- Tillverkad i: Rumänien

Allmänna specifikationer

- Koppar samtidigt: 2 till 7
- Enkel att rengöra och underhålla: Avkalkningsindikator, Löstagbar filterhållare
- Enkel och bekväm att använda: Löstagbar droppbricka, Löstagbar vattentank, Vattennivåindikering

Hållbarhet

- Förpackning: > 90 % återvunnet material
- Strömförbrukning, brygning: 1450 W
- Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Service

- 2 års garanti

Tekniska specifikationer

- Brygningstid, 1 kopp: 30 sek
- Kapacitet, vattentank: 1 L
- Kapacitet, vattentank: 7 muggar
- Sladdlängd: 0,8 m
- Frekvens: 50 Hz
- Max. höjd för mugg: 130 mm
- Pumptryck: 1 bar
- Bryggtid för en kanna: 8,5 min

Vikt och mått

- Förpackningens mått (B x D x H): 466 x 242 x 322 mm
- Produktens mått (B x D x H): 150 x 400 x 270 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg
- Produktens vikt: 1,75 kg

Publiceringsdatum
2019-11-28

Version: 4.7.1

EAN: 08 71010 38627 10

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com



asimpleswitch.com