



Kaffetrakter Premium

- 3-i-1-funksjon: filterkaffe og puter
- Fyldig cremalag i hver kopp
- Juster kaffestyrken
- Termokanne for opptil 7 kopper

HD6597/50

Velg mellom en kopp, et krus eller en kanne å dele

Den eneste 3-i-1-kaffemaskinen for både filterkaffe og kaffeputer

Med Philips SENSEO® Switch 3in1 kan du enkelt trakte kaffe til alle anledninger. Nyt en kopp eller et krus med fløyelsmykt cremalag fra SENSEO® kaffeputer, eller trakt en hel kanne med favorittkaffen. Denne modellen har to intensitetsnivåer for å justere kaffestyrken og leveres med premium-metalldesign

Fordeler

Variert kaffe for alle øyeblikk

- TripleBrew-teknologi til både filterkaffe og kaffeputer
- En kopp eller et krus på mindre enn ett minutt
- Still inn kaffestyrken
- Kaffe etter anledning og smak

Nyt den beste Senseo®- og filterkaffen

- Termokanne i rustfritt stål
- CremaPlus for et godt og fyldig cremalag
- Testet mer enn 10 000 ganger for å garantere høy kvalitet

Rask og enkel betjening

- Påminnelse om avkalking.
- En-liters vannbeholder
- Kaffe med ett knappetrykk
- Smart automatisk avstenging
- Premium-design og dryppbrett i metall

PHILIPS

Funksjoner

TripleBrew-teknologi til både filterkaffe og kaffeputer



TripleBrew-teknologien garanterer at hver kopp SENSEO®-kaffe og hver kanne filterkaffe traktes til perfektjon – med riktig trykk, temperatur og mengde vann. Når du bruker kaffeputer får du kaffen raskt med et fint cremalag på toppen. Hvis du i stedet trakter en kanne, renner vannet langsommere gjennom filterholderen slik at kaffesmaken ekstraheres i løpet av lenger tid. Det gjør at aromaene frigjøres og smaken fra favorittblandingen fremheves.

Termokanne i rustfritt stål



I termokannen i rustfritt stål kan du trakte kaffe til større selskap, opptil 7 kopper. Kannen holder på varmen i opptil to timer, noe som innebærer at kaffetrakteren ikke bruker unødvendig energi for å holde kaffen varm.

En kopp eller et krus på mindre enn ett minutt



Med et knappetrykk trakter du en kopp eller et krus kaffe på under minuttet. Velg mellom en medium kaffepute til kopp (120 ml) eller en stor pute til et krus (200 ml).

Still inn kaffestyrken



Velg mellom to intensitetsnivåer for å justere styrken på kaffen. Dobbelklikk på knappen for kopp hvis du vil ha mer intensitet – for deg som foretrekker sterkere kaffe eller bare behøver et ekstra energikick.

CremaPlus for et godt og fyldig cremalag



Med SENSEO® kaffeputer kan du nyte den luksuriøse følelsen av et fyldig cremalag i hver kopp. Når vannet renner gjennom traktesystemet og ut i tuten skapes det gyllenbrune, kremete skummet. Cremalaget gir ikke bare kaffen en herlig konsistens, men inneholder også mye av kaffens karakter og aroma.

Kaffe etter anledning og smak



Med tre-i-en-funksjonen trakter du enkelt kaffen slik du ønsker for anledningen. Hvis du bruker kaffeputer til en kopp eller et krus kan du velge mellom Classic, Strong og Extra Strong. Kaffeblendingene er nøye avstemt av SENSEO® for å passe våre nordiske smaksløker. Hvis du i stedet velger å trakte filterkaffe kan du bruke din egen favorittblanding.

Påminnelse om avkalking



SENSEO®-kaffemaskinen indikerer når den behøver avkalking, noe som er viktig for å bevare både smak og funksjon samt sikre maskinens holdbarhet. Du heller SENSEO®-avkalkingsvæske i vanntanken og trykker på knappen.

En-liters vannbeholder



Vannbeholderen på 1 liter gjør at du kan trakte en kanne kaffe til opptil 7 personer.

Kaffe med ett knappetrykk



Med de tre knappealternativene kan du enkelt velge mellom å trakte en kopp, et krus eller en kanne med kaffe.

Smart automatisk avstenging



Philips SENSEO® Switch 3in1 slås av automatisk etter at den har traktet ferdig, slik at du ikke sløser med energi. Du behøver heller ikke å bekymre deg for at du glemmer å slå den av når du går hjemmefra.

Switch 3in1

Testet mer enn 10 000 ganger for å garantere høy kvalitet



I løpet av utviklingsprosessen testet Philips kaffetrakterne grundig ved å trakte mer enn 10 000 kopper kaffe. Det garanterer at maskinen har høy kvalitet og lang holdbarhet.

Premium-design og dryppbrett i metall

Denne modellen av Philips SENSEO® Switch 3in1 kommer i et eksklusivt design og dryppbrett i metall.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tilbehør

Inkludert	Puteholder Uknuselig termokanne Krusputeholder
-----------	--

Utforming

Farge	Beluga
-------	--------

Opprinnelsesland

Produsert i	Romania
-------------	---------

Generelle spesifikasjoner

Antall kopper samtidig	2 til 7
Enkel rengjøring og vedlikehold	Avkalkingsindikator Avtakbar filterholder
Enkel bruk og komfort	Avtakbart dryppbrett Avtakbar vannbeholder Indikator for vannivå

Bærekraft

Emballasje	> 90 % resirkulerte materialer
Strømforbruk ved brygging	1450 W
Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir

Service

To års garanti	Ja
----------------	----

Tekniske spesifikasjoner

Bryggetid for én kopp	30 sek
Kapasitet for vannbeholder	1 L
Kapasitet for vannbeholder	7 kopper

Ledningslengde	0,8 m
Frekvens	50 Hz
Maks. høyde på kopp	130 millimeter
Pumpetrykk	1 bar
Traktetid for én kanne	8,5 min

Mål og vekt

Størrelsen på emballasjen (B x D x H)	466 x 242 x 322 millimeter
Mål, produkt (B x D x H)	150 x 400 x 270 millimeter
Vekt, inkl. emballasje	2,4 kg
Vekt, produkt	1,75 kg

Mål, emballasje

Høyde	32,40 cm
Bredde	24,20 cm
Dybde	46,60 cm
Nettvekt	3,09 kg
Bruttovekt	3,89 kg
EAN	08710103862710
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	RO
Harmonisert systemkode	851671

Ytre eske

Lengde	93,80 cm
Bredde	24,80 cm
Høyde	33,00 cm
Bruttovekt	8,29 kg
EAN	18710103862717
Antall emballasjer	2



data kan endres
2019, Juni 29

Version: 4.7.1
EAN: 08710103862710

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com