

SENSEO®
Support à dosette
Espresso

• pour machines à café SENSEO®

HD7001/01



Un espresso sensationnel à chaque tasse !

Porte-dosette spécial espresso pour machine à café SENSEO®

Encore plus de variété pour SENSEO® : savourez un délicieux espresso SENSEO® au goût intense, fraîchement préparé par votre machine à café SENSEO®.

Un café à votre goût

- Spécialement conçues par Philips et Maison du Café
- Le porte-dosette SENSEO® Espresso et les dosettes SENSEO® Espresso.
- Pour un café au goût intense, avec une fine couche de mousse

Un café sensationnel

- Une délicieuse couche de mousse pour faire de votre pause café un moment d'exception



* Based on retail sales volumes

SENSEO®

PHILIPS

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Uniquement pour: HD7810, HD7811, HD7812, HD7817, HD7818, HD7819

Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne

Poids et dimensions

- Poids du produit: 0,102 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 157 x 85 x 49 millimètre

Points forts

Le savoir-faire de Maison du Café

Depuis plus de 250 ans, Maison du café applique son savoir-faire pour torréfier et moulinier des grains de café spécialement sélectionnés.

SENSEO®, le spécialiste du café

Des dosettes SENSEO® de Maison du Café pour tous les goûts. Utilisez les dosettes SENSEO® spécialement conçues pour retrouver l'arôme inimitable du café SENSEO® !

Une délicieuse couche de mousse



La sélection raffinée de cafés SENSEO® de Maison du Café et le système unique de préparation du café SENSEO® vous garantissent une tasse de café au goût intense et une délicieuse couche de mousse, preuves de qualité.