


# PHILIPS



PHILIPS

café romà



## CAFE ROMA

## CAFE ROMA

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

- Speciaal ontworpen koffiekannenvorm waardoor aroma van de koffie beter behouden wordt : 30% beter dan de normale vorm !
- HD7252 : 1,2 L voor 10 à 12 koppen (in max. 12 min.).  
HD7253 : 1,5 L voor 12 à 15 koppen (in max. 15 min.).
- Aroma-schakelaar : de beste koffie zowel bij zetten van kleine als grote hoeveelheden.
- Met zwenkfilter en uitneembare filterhouder waardoor zeer eenvoudige bediening en reiniging.
- Automatische druppelstop als kan weggenomen wordt.
- Waterpeil indicatie op watertank en op koffiekann.
- Kleefvrije warmhoudplaat.
- Slipvrije voetjes.
- HD7253/6 : ZWARTE KEUR

### CARACTERISTIQUES GENERALES

- Nouveau design du bol pour garder l'arôme du bon café plus longtemps (30% de plus).
- HD 7252 : 1,2 L pour 10 à 12 tasses (en max. 12 min.).  
HD 7253 : 1,5 L pour 12 à 15 tasses (en max. 15 min.).
- Réglage de la force du café (pour petite ou grande quantité).
- Filtre pivotant et amovible pour un entretien aisé.
- Système anti-gouttes.
- Indicateur de niveau d'eau sur le réservoir et le bol.
- Plaque chauffante anti-adhérente.
- Pieds anti-dérapants.
- HD 7253/6 : COULEUR NOIRE

#### TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

Spanning	220V 50Hz
Vermogen	<del>1000</del> W
Snoerlengte	110 cm
Afmetingen apparaat	225x190x336 mm
Afmetingen verpakking	244x203x358 mm
Gewicht apparaat	1,8 kg
Gewicht verpakking	2,15 kg
Eenheidsverpakking	2
EAN code	HD 7252: 8710103023067 / HD 7253: 8710103023074

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension
Puissance
Longueur cordon
Dimensions appareil
Dimensions emballage
Poids appareil
Poids emballage
Unité d'emballage
Code EAN

HD 7253/6 : 8710103037149

PHILIPS ■ EEN STAP VOORUIT

PHILIPS ■ C'EST DEJA DEMAIN

Wijzigingen voorbehouden.

Sous réserve de modifications.

N.V. Philips Consumer Products S.A.  
Place de Brouckèreplein 2 (boîte/bus 8) - 1000 Bruxelles/Brussel  
Tél.: (02) 211 94 10 - R.C./H.R. Bruxelles/Brussel: 512.428



# PHILIPS