

PHILIPS

Кофемашина

Daily Collection

Со стеклянным кувшином

Компактный размер (0,6 л)

Белый



HD7431/00



Превосходный вкус кофе

Функция Aroma twister для насыщенного вкуса и аромата

Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции.

Великолепный вкус и аромат


- Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

Простота использования

- Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время
- Индикатор уровня воды для удобного наполнения
- LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки
- Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине
- Компактный дизайн и емкость на 2–7 чашек


Особенности

Система "капля-стоп"




Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

Выключатель с LED-подсветкой




Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.

Aroma twister




Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине



Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

Компактный дизайн



Эта кофеварка рассчитана на приготовление 2–7 чашек кофе (максимальный объем — 0,6 л).
Чрезвычайно компактный дизайн прибора позволяет сэкономить место на кухне.

Индикатор уровня воды



Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

Характеристики

Аксессуары

В комплекте: Стекланный кувшин

Дизайн

цвет: Белый

Отделка

Материал основного корпуса: Пластик (ABS)

Общие характеристики

Особые функции: Aroma twister

Простая очистка и обслуживание: Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине, Съемный держатель фильтра; Съемный держатель фильтра; Используйте бумажный фильтр №4 (не входит в комплектацию)

Удобное и простое использование: Индикатор уровня воды, Система "капля-стоп"

Забота об окружающей среде

Потребляемая мощность при заваривании: 700 Вт

Технические характеристики

Вместительный резервуар для воды: 0,6 л

Длина шнура: 0,85 м

Частота: 50/60 Гц

напряжение: 220–240 В

Время приготовления для кувшина: 10 мин

Вес и габариты

Размеры упаковки (Д x Ш x В):

218 x 198 x 290 миллиметра

Размеры изделия (Ш x Г x В):

210 x 172 x 270 миллиметра

Вес, включая упаковку:

1,11 кг

Вес изделия: 1,58 кг

