

# PHILIPS

## Кофемашина

### Daily Collection

Со стеклянным кувшином

Компактный размер (0,6 л)

Черный и металл



HD7434/20



## Превосходный вкус кофе

Функция Aroma twister для насыщенного вкуса и аромата

Наслаждайтесь вкусом и ароматом свежего кофе из компактной кофеварки Philips, которая идеально подходит для приготовления от 2 до 7 чашек. Функция Aroma twister обеспечивает оптимальный вкус каждой порции.

### Великолепный вкус и аромат

- Функция Aroma twister перемешивает кофе для достижения оптимальных вкусовых качеств

### Простота использования

- Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе в любое время
- Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине
- LED-подсветка выключателя загорается при включении кофеварки
- Индикатор уровня воды для удобного наполнения
- Компактный дизайн и емкость на 2–7 чашек

## Особенности

### Aroma twister




Специальная насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, обеспечивая оптимальную крепость напитка — от первой до последней чашки.

### Система "капля-стоп"




Система "капля-стоп" позволяет налить в чашку кофе до окончания цикла приготовления.

### Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине



Кувшин и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

### Выключатель с LED-подсветкой




Красный индикатор на кнопке включения загорается при включении кофеварки.

### Индикатор уровня воды



Удобное и точное наполнение резервуара благодаря индикатору уровня воды.

### Компактный дизайн



Эта кофеварка рассчитана на приготовление 2–7 чашек кофе (максимальный объем — 0,6 л).

Чрезвычайно компактный дизайн прибора позволяет сэкономить место на кухне.

## Характеристики

### Аксессуары

**В комплекте:** Стекланный кувшин

### Страна изготовления

**Сделано в:** Китае

### Обслуживание

**Гарантия 2 года:** Да

### Забота об окружающей среде

**Потребляемая мощность при заваривании:** 700 Вт

### Отделка

**Материал резервуара для воды:** Пластик

**Материал основного корпуса:** Нержавеющая сталь и пластик

### Общие характеристики

**Кофейные напитки:** Кофе американо

**Подходит для:** Молотый кофе

**Удобное и простое использование:** Индикатор уровня воды, Система "капля-стоп"

**Простая очистка и обслуживание:** Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине, Съемный держатель фильтра; Используйте бумажный фильтр тип 1x2 (не входит в комплектацию)

**Особые функции:** Aroma twister

### Технические характеристики

**Бойлеры:** 0

**Длина шнура:** 0,85 м

**напряжение:** 220–240 В

**Частота:** 50—60 Гц

**Время приготовления для кувшина:** 10 мин

**Вместительный резервуар для воды:** 0,6 л

### Вес и габариты

**Размеры изделия (Ш x Г x В):**

210 x 172 x 270 миллиметра

**Вес изделия:** 1,11 кг

**Размеры упаковки (Д x Ш x В):**

218 x 198 x 290 миллиметра

**Вес, включая упаковку:** 2,69 кг

### Дизайн

**цвет:** Черный и металлик

