

PHILIPS

Ekspres do kawy

Daily Collection

Ze szklanym dzbankiem

Kompaktowa konstrukcja (0,6 l)

Czarny, metalowy



HD7435/20



Po prostu wyśmienita kawa

Z tłoczkiem aroma twister zapewniającym najlepszy smak

Rozkoszuj się smakiem i aromatem świeżo zaparzonej kawy dzięki temu ekspresowi firmy Philips. Jego kompaktowa konstrukcja jest idealna do zaparzenia od 2 do 7 filiżanek, a tłoczek aroma twister zapewnia optymalny smak każdej filiżanki kawy.

Wspaniały smak i aromat


- Tłoczek Aroma Twister miesza kawę w celu uzyskania optymalnego smaku

Łatwa obsługa

- Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 30 min zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać energię
- Wyłącznik zasilania z podświetleniem LED zaczyna świecić po włączeniu ekspresu do kawy
- Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce
- Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe napełnianie
- Kompaktowa konstrukcja — idealna na 2–7 filiżanek

Zalety


Automatyczne wyłączenie (30 min)



Auto-off


Ekspres automatycznie wyłącza się po 30 minutach od zaparzenia kawy w celu oszczędzenia energii i zapewnienia bezpieczeństwa. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej i dotyczy wszystkich ekspresów do kawy na obszarze państw UE. Jeśli kawa ma pozostać gorąca przez dłuższy czas, należy skorzystać z dostępnego w ofercie firmy Philips ekspresu do kawy z dzbankiem termicznym.

Tłoczek Aroma Twister




Wyjątkowa dysza zamontowana w dzbanku równomiernie miesza spływającą kawę, aby zapewnić jej optymalny, jednolity aromat od pierwszej do ostatniej filiżanki.

Blokada kapania




Funkcja drip stop umożliwia nalanie kawy do filiżanki przed zakończeniem pełnego cyklu parzenia.

Wyłącznik zasilania z podświetleniem LED



Czerwona kontrolka na przełączniku zaświeci się po włączeniu ekspresu do kawy.

Możliwość mycia części w zmywarce




Dzbanek i uchwyt filtra można łatwo umyć w zmywarce.

Wskaźnik poziomu wody



Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe i precyzyjne napełnienie zbiornika wody.

Kompaktowa konstrukcja



Ten ekspres do kawy został zaprojektowany z myślą o parzeniu od 2 do 7 filiżanek kawy (maksymalnie 0,6 litra). Dzięki małym wymiarom urządzenie zajmuje mało miejsca w kuchni.

Dane techniczne

Aksesoria

W zestawie: Szklany dzbanek

Zrównoważony rozwój

Zużycie energii podczas parzenia: 700 W

Informacje ogólne

Funkcje specjalne: Tłoczek Aroma Twister

Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Przeznaczone dla modeli: Kawa mielona

Łatwość i komfort użytkowania: Automatyczne wyłączenie, Wskaźnik poziomu wody, Blokada kapania

Łatwe czyszczenie i konserwacja:

Zdejmowany uchwyt filtra, Możliwość mycia części w zmywarce

Wykończenie

Materiał zbiornika wody: Plastikowy

Materiał korpusu: Stal szlachetna i plastik

Serwis

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Czas parzenia (dzbanek): 10 min

Pojemność zbiornika wody: 0,6 L

Długość przewodu: 0,85 m

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Waga i wymiary

Wymiary produktu (S x G x W):

210 x 172 x 270 mm

Waga produktu: 1,11 kg

Wymiary opakowania (S x G x W):

218 x 198 x 290 mm

Waga wraz z opakowaniem: 2,69 kg

Wykończenie

Kolor: Czarna

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

