

PHILIPS

咖啡机

Daily Collection

玻璃壶

小巧身形 (0.6 升)

黑色和金属色



HD7435/20



简单享用美味的咖啡

醇香搅动器，带给您美味的上佳体验

使用这款飞利浦咖啡机，享用即煮咖啡的口感和醇香。小巧的设计特别适合冲煮 2 到 7 杯咖啡。得益于醇香搅动器，尽享每一杯咖啡的口感。

非凡风味和香味


- 醇香搅动器让咖啡循环流动，创造醇香口感

易于使用

- 防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
- 30 分钟后自动关闭，确保节能和安全
- 咖啡机切换时，LED 电源开关亮起
- 部件可用洗碗机轻松清洗
- 方便注水的水位标记
- 小巧身形，特别适合冲煮 2 到 7 杯咖啡

产品亮点


自动关闭 (30 分钟)



Auto-off

咖啡冲煮 30 分钟后，咖啡机会自动关闭，既节能又安全。这符合欧盟规定，适用于欧盟的所有咖啡机。如果您希望您的咖啡保温时间更长，飞利浦提供的咖啡机带热水壶。

醇香搅动器




这一智能喷管位于冲煮壶内，可让流入的咖啡在冲煮壶内均匀地循环流动，使得从第一杯到最后一杯咖啡始终保持如一的醇香。

防滴漏功能




凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

LED 电源开关



咖啡机打开时，开关按钮上的红色指示灯亮起。

所有部件均可用洗碗机清洗




玻璃壶和过滤网架可使用洗碗机轻松清洗。

水位标记



利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

小巧身形



这款咖啡机专为冲煮 2 到 7 杯咖啡（多达 0.6 升）而设计。得益于采用小巧身形，这款咖啡机占用较少的厨房空间。

规格

附件

随附：玻璃壶

可持续发展

冲煮功耗：700 瓦

普通参数

特殊功能：醇香搅动器

咖啡饮品：滴滤咖啡

适用于：研磨咖啡粉

舒适易用：自动关熄功能，水位标记，防滴漏功能

易于清洁和维护：可拆卸式过滤网架，所有部件均可用洗碗机清洗

表面处理

水箱材料：塑料

机身材料：不锈钢 & 塑料

服务

2 年保修

技术规格

一壶咖啡的冲煮时间：10 分钟

水箱容量：0.6 升

电线长度：0.85 米

电压：220 - 240 伏

频率：50 - 60 赫兹

重量和尺寸

产品尺寸（宽×厚×高）：210 x 172 x 270 毫米

产品重量：1.11 千克

包装尺寸（宽×厚×高）：218 x 198 x 290 毫米

重量（含包装）：2.69 千克

设计

颜色：黑色

原产地

原产地：中国

