

PHILIPS

Macchina per caffè

1,3 l 1000W



HD7448/00



Semplicità di utilizzo

Da 10 a 15 tazze, design compatto

Macchina per caffè semplice da usare e affidabile con un design compatto e intelligente che la rende facile da riporre.

Facilità d'uso

- Il serbatoio d'acqua trasparente indica il livello di acqua nel serbatoio
- Interruttore di accensione luminoso
- Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida
- Il sistema antigocciolamento evita che il caffè venga rovesciato sulla piastra riscaldante
- Filtro mobile rimovibile
- Una comoda impugnatura per una presa più sicura

Design compatto

- 1,3 l per 10-15 tazze
- Custodia cavo

Specifiche

Caratteristiche generali

Serbatoio d'acqua trasparente
Interruttore di accensione luminoso
Filtro mobile e bicchiere lavabili in lavastoviglie
Sistema antigocciolamento
Filtro mobile rimovibile
Custodia cavo
Piedini antiscivolo

Specifiche tecniche

Alimentazione: 1000 W
Capacità: 1,3 / 10-15 Litri / tazze
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Lunghezza cavo: 0,88 m
Tempo di preparazione: 9 minuti

Caratteristiche del design

Colore: Bianco
Vaschetta, coperchio, dosatore: Plastica (polipropilene), Bicchiere di vetro

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.):

220*220*290 mm

Peso (contenzione inclusa): 1,94 Kg

Peso apparecchio: 1,42 Kg

Accessori

Bicchieri: HD7983/70 (Bianco), HD7983/20 (Nero)

