

PHILIPS

Ekspres do kawy

Daily Collection

Ze szklanym dzbankiem

Biała



HD7448/00



Dobra kawa przelewowa, łatwe przygotowywanie

Ekspres do kawy o niewielkich rozmiarach; starcza na 10–15 filiżanek

Delectuj się przepyszną kawą dzięki niezawodnemu ekspresowi, którego niewielkie rozmiary i inteligentna konstrukcja ułatwiają przechowywanie. Pasuje do każdej kuchni.

Łatwa obsługa

- Wyłącznik zasilania z podświetleniem LED zaczyna świecić po włączeniu ekspresu do kawy
- Ruchomy uchwyt filtra umożliwia łatwe uzupełnianie kawy
- Wygodny uchwyt zapewnia łatwiejsze nalewanie
- Schowek na przewód ułatwia ustawienie ekspresu w kuchni
- Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe napełnianie
- Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce

Kompaktowa konstrukcja

- Pojemność 1,3 l — na 10–15 filiżanek

Dane techniczne

Wykończenie

Kolor: Biała

Łatwe przygotowywanie dobrej kawy przelewowej

Wskaźnik poziomu wody
Zdejmowany uchwyt filtra
Części można myć w zmywarce
Blokada kapania
Podświetlony przycisk zasilania

Waga i wymiary

Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.):
220 x 220 x 290 mm
Pojemność zbiornika wody: 1,2 L
Waga opakowania: 1,94 kg

Maksymalna pojemność mierzona w filiżankach kawy: 10–15 filiżanek
Waga produktu: 1,42 kg

Informacje ogólne

Łatwe czyszczenie i konserwacja: Możliwość mycia części w zmywarce

Dane techniczne

Rodzaj dzbanka na kawę: Szklany dzbanek zatrzymujący aromat
Schowek na przewód
Obsługiwane rodzaje kawy: Kawa mielona
Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w Chinach, Zaprojektowano w Holandii
Moc: 1000 W

Długość przewodu: 88 cm
Napięcie: 220–240 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Czas parzenia: 9 minut

Dane techniczne

Kolor(y): Biała
Miska, przykrywka, popychacz: Plastik (tworzywo polipropylenowe), szklany dzbanek

Aksesoria

Dzbanek: HD7983/70 (biały), HD7983/20 (czarny)

