

# PHILIPS

## Cafetière

### Daily Collection

Avec verseuse en verre

Blanc et bleu



HD7448/70



## Excellent café filtre, facilement préparé

### Cafetière compacte, 10 à 15 tasses

Dégustez un excellent café grâce à cette cafetière fiable, à la conception astucieuse et compacte, permettant un rangement facile dans toutes les cuisines.

#### Facile d'utilisation

- Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile
- Système stop-gouttes pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez
- Porte-filtre pivotant facilitant le remplissage de café
- Bouton marche/arrêt avec LED
- Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

#### Design compact

- Capacité de 1,3 l pour 10-15 tasses


## Points forts

### Indicateur du niveau d'eau



Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.

### Système stop-gouttes



Le système stop-gouttes vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.

## Caractéristiques

### Design

Couleur: Blanc et bleu

### Un excellent café filtre en toute simplicité

Indicateur du niveau d'eau

Porte-filtre amovible

Éléments compatibles lave-vaisselle

Système stop-gouttes

Témoin lumineux marche/arrêt

### Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x P x H):

220 x 220 x 290 millimètre

Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l

Poids de l'emballage: 1,94 kg

Capacité max. en nombre de tasses: 10 à 15 tasses

Poids du produit: 1,42 kg

### Caractéristiques générales

Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments compatibles lave-vaisselle

### Spécificités techniques

Type de verseuse: Verseuse Aroma en verre  
Range-cordon

Types de café compatibles: Café moulu

Pays d'origine: Fabriqué en Chine, Conçu aux Pays-Bas

Alimentation: 1 000 W

Longueur du cordon: 88 cm

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Temps de préparation: 9 minute(s)

### Design

Couleur(s): Blanc/bleu

Bol, couvercle, poussoir: Plastique (polypropylène), verseuse verre

### Accessoires

Verseuse: HD7983/70 (blanc), HD7983/20 (noir)

