

PHILIPS

咖啡机

Viva Collection

玻璃壶

黑色和金属色



HD7458/00



轻松制作美味的滴溜咖啡

外形小巧的咖啡机，可冲泡 10 至 15 杯

经久耐用的飞利浦金属咖啡机采用智能小巧的设计，便于存放，杯杯都可冲煮出美味的滴溜咖啡。

易于使用

- 水位标记
- 防滴漏功能可随时中断咖啡冲煮过程
- 部件可用洗碗机轻松清洗
- 电缆存放
- LED 电源开关

小巧身形

- 1.3 升容量，可冲泡 10 - 15 杯


产品亮点

水位标记




咖啡机的水位标记便于为水箱注水。

防滴漏功能




您想倒出一杯咖啡时，防滴漏功能可随时中断咖啡冲煮过程

所有部件均可用洗碗机清洗




这款飞利浦咖啡机的所有部件均可用洗碗机清洗，清洗更轻松、便捷。

电源线存储装置



将电缆存放在咖啡机底部，可避免线缆零乱，令厨房的工作面更加整洁。

LED 电源开关



指示灯可提供飞利浦咖啡机通电指示。

规格

设计

颜色: 不锈钢和黑色

轻松制作美味可口的滴溜咖啡

水位标记

可拆卸滤网架

可用洗碗机清洗的部件

防滴漏功能

带指示灯的电源开关

重量和尺寸

产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 220 x 220 x 290 毫米

水箱容量: 1.2 升

包装重量: 1.94 千克

最大容量 (咖啡杯数): 10 至 15 杯

产品重量: 1.42 千克

设计规格

颜色: 黑色和金属色

滤网固定架: 可分离

加工杯、上盖、推杆: 塑料 (聚丙烯)、玻璃壶

技术规格

咖啡壶类型: 亚罗曼式玻璃壶

电源线存储装置

支持的咖啡类型: 研磨咖啡

原产地: 中国制造, 荷兰设计

功率: 1000 瓦

电线长度: 88 厘米

电压: 220-240 伏

频率: 50/60 赫兹

冲泡时间: <10 分钟

