

PHILIPS

Kaffeemaschine

Daily Collection

Mit Glaskanne

Mit Timer

Schwarz und Metall

HD7459/20



Einfach guter Kaffee

Mit Aroma-Twister für besten Geschmack

Genießen Sie den einzigartigen Geschmack frisch gebrühten Kaffees mit dieser zuverlässigen Philips Kaffeemaschine. Der Aroma-Twister verleiht jeder Tasse Kaffee den optimalen Geschmack. Wachen Sie dank Timer mit dem Duft von frischem Kaffee auf.

Wunderbarer Geschmack und leckeres Aroma

- Aroma-Twister lässt den Kaffee so einfließen, dass er den optimalen Geschmack erhält

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse


- Fassungsvermögen von 1,2 l für 2 bis 15 Tassen

Einfache Handhabung

- Mit der Tropf-Stopp-Funktion können Sie sich eine Tasse Kaffee einschenken, wann immer Sie möchten
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung
- Mit Timer, um mit dem Duft von frischem Kaffee aufzuwachen
- Wasserstandsanzeige für einfaches Auffüllen

Besonderheiten

Automatische Abschaltung (30 Min.)



Auto-off

30 Minuten nach der Zubereitung Ihres Kaffee schaltet sich die Kaffeemaschine für mehr Sicherheit und einen geringeren Energieverbrauch automatisch aus. Damit erfüllt sie eine EU-Verordnung für alle Kaffeemaschinen in der EU. Wenn Ihr Kaffee länger heiß bleiben soll, bietet Philips Kaffeemaschinen mit Isolierkanne an.

Tropf-Stopp




Die Tropf-Stopp-Funktion erlaubt es Ihnen, sich eine Tasse Kaffee einzuschenken, selbst wenn der vollständige Brühvorgang noch nicht beendet ist.

Aroma-Twister



Diese Düse lässt den Kaffee so in die Kanne einfließen, dass er gleichmäßig in der Kanne zirkuliert, um ein optimales und gleichmäßiges Aroma zu garantieren, von der ersten bis zur letzten Tasse.

Spülmaschinenfeste Teile



Die Kanne und der Filterhalter können ganz einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

Timer



Wachen Sie dank Timer mit dem Duft von frischem Kaffee auf. Stellen Sie Ihre Kaffeemaschine und den Timer entsprechend ein und schon wird eine Kanne Kaffee frisch zu Ihrer Wunschzeit aufgebrüht.

Intelligente Wasserstandsanzeige



Füllen Sie den Wasserbehälter dank Wasserstandsanzeige einfach und genau.

Fassungsvermögen von 1,2 Litern



Diese Kaffeemaschine kann bis zu 10 (große)/15 (kleine) Tassen Kaffee zubereiten. Das sind bis zu 1,2 Liter. Dabei hat diese Kaffeemaschine ein kompaktes Design und nimmt in Ihrer Küche nur wenig Platz ein.

Daten

Zubehör

Inklusive: Glaskanne

Nachhaltigkeit

Stromverbrauch Brühvorgang: 1.000 W

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (B x T x H):

210 x 240 x 320 mm

Produktgewicht: 1,42 kg

Gewicht (inkl. Verpackung): 1,94 kg

Abmessungen der Verpackung (B x T x H):

299 x 260 x 380 mm

Allgemeine Spezifikationen

Spezielle Funktionen: Aroma-Twister

Displaytyp: LCD

Kaffeespezialitäten: Filterkaffee

Geeignet für: Kaffeepulver

Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Anzeige, Wasserstandsanzeige, Automatisches

Abschalten, Tropf-Stopp, Voreingestellter Timer

Einfache Reinigung und Wartung:

Abnehmbarer Filterhalter, Spülmaschinenfeste Teile

Ausführung

Material Wasserbehälter: Kunststoff

Gehäusematerial: Edelstahl und Kunststoff

Service

2 Jahre Garantie

Design

Farbe: Schwarz und Metall

Technische Daten

Kapazität Wasserbehälter: Bis zu 15 Tassen

Brühzeit für eine Kanne: 10 Min.

Kapazität Wasserbehälter: 1,2 l

Kabellänge: 0,85 m

Spannung: 220 bis 240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Ursprungsland

Hergestellt in: China

