

# PHILIPS

## Kávéfőző

Daily Collection

Üvegkannával

Időzítővel

Fekete és fém

HD7459/20



## Egyszerűen jó kávé

Aromakeverővel a legjobb íz elérése érdekében

Élvezze a frissen főzött kávé ízét és aromáját ezzel a megbízható Philips kávéfőzővel. Az aromakeverőnek köszönhetően tökéletes ízt élvezhet minden csésze kávéban. Az időzítőnek köszönhetően a friss kávé illatára ébredhet.

### Kiváló íz és aroma

- Az aromakeverő rendszer a kávé keringetésével optimális ízt ér el

### Az Ön igényeihez tervezve

- 1,2 literes kapacitás 2–15 csészehez

### Könnyen használható

- Cseppzáró rendszer, így bármikor tölthet magának egy csésze kávé
- Automatikus kikapcsolás 30 perc elteltével az energiatakarékosság és a biztonság jegyében
- Mosogatógépben tisztítható alkatrészek: egyszerű tisztítás
- Az időzítő segítségével a kávé friss illatára ébredhet
- Vízszintjelző a könnyebb feltöltés érdekében

# Fénypontok


## Automatikus kikapcsolás (30 perc)



### Auto-off

30 perccel a kávéfőzést követően energiatakarékossági és biztonsági okokból a kávéfőző automatikusan kikapcsol. Ez megfelel az EU összes kávéfőzőjére vonatkozó EU rendeletnek. Ha szeretné, hogy hosszabb ideig maradjon forró a kávé, a Philips termoszkannával rendelkező kávéfőzőket biztosít.

## Cseppzáró rendszer




A cseppzáró rendszer lehetővé teszi, hogy egy csésze kávé tölthessen magának, mielőtt a teljes főzési ciklus befejeződne.

## Aromakeverő



Ez a kannában elhelyezkedő intelligens fúvóka az egész kannában egyenletesen keringeti a befolyó kávé, aminek köszönhetően egyenletes ízvilágot teremt az első csésze kávétól a legutolsóig.

## Mosogatógépben tisztítható alkatrészek



A kanna és a szűrőtartó könnyedén tisztítható mosogatógépben.

## Időzítő



Az időzítőnek köszönhetően a friss kávé illatára ébredhet. Készítse elő a kávéfőzőt, állítsa be az időt, és a kívánt időpontban elkészül egy csésze friss kávé.

## Intelligens vízszintjelző



A víztartályt könnyedén megtöltheti, pontosan a vízszintjelzőig.

## 1,2 literes kapacitás



A kávéfőző 2-10 (nagy) csésze / 15 (kis) csésze kávé főzésére alkalmas. Ez maximum 1,2 liter. Azonban kompakt kialakítású, és csak kis helyet foglal a konyhában.

# Műszaki adatok

**Tartozékok**

Mellékelve: Üvegkanna

**Fenntarthatóság**

Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1000 W

**Tömeg és méretek**

A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 210 x 240 x 320 mm

Készülék tömege: 1,42 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 1,94 kg

A csomag méretei (Szé x Mé x Ma): 299 x 260 x 380 mm

**Általános jellemzők**

Speciális funkciók: Aromakeverő

Kijelző típusa: LCD

Kávéitalok: Filteres kávé

A következőkhöz használható:: Őrölt kávé

Egyszerű használat és kényelem: Kijelző,

Vízszintjelző, Automatikus kikapcsolás,

Cseppzáró rendszer, Előre beállított időzítő

Egyszerű tisztítás és karbantartás: Kivehető

szűrő tartója, Mosogatógépben tisztítható

alkatrészek

**Kidolgozás**

Víztartály anyaga: Műanyag

A készülék anyaga: Rozsdamentes acél és műanyag

**Szerviz**

2 év garancia

**Kialakítás**

Szín: Fekete és fém

**Műszaki adatok**

A víztartály űrtartalma: akár 15 csésze

Egy kanna főzési ideje: 10 perc

A víztartály űrtartalma: 1,2 L

Vezetékhossz: 0,85 m

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

**Származási hely**

Gyártó ország: Kína

