

PHILIPS

Ekspres do kawy

Daily Collection

Ze szklanym dzbankiem

Z zegarem

Miedź/metal

HD7459/71



Po prostu wyśmienita kawa

Z tłoczkiem aroma twister zapewniającym najlepszy smak

Rozkoszuj się smakiem i aromatem świeżo zaparzonej kawy dzięki temu niezawodnemu ekspresowi firmy Philips. Tłoczek aroma twister zapewnia optymalny smak każdej filiżanki, a dzięki zegarowi możesz budzić się przy zapachu świeżej kawy.

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Pojemność 1,2 l — na 2–15 filiżanek

Wspaniały smak i aromat


- Tłoczek Aroma Twister miesza kawę w celu uzyskania optymalnego smaku

Łatwa obsługa

- Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe napełnianie
- Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 30 min zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać energię
- Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce
- Zegar pozwalający budzić się przy zapachu świeżej kawy

Zalety


Automatyczne wyłączenie (30 min)



Auto-off

Ekspres automatycznie wyłącza się po 30 minutach od zaparzenia kawy w celu oszczędzenia energii i zapewnienia bezpieczeństwa. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej i dotyczy wszystkich ekspresów do kawy na obszarze państw UE. Jeśli kawa ma pozostać gorąca przez dłuższy czas, należy skorzystać z dostępnego w ofercie firmy Philips ekspresu do kawy z dzbankiem termicznym.

Drip stop




Funkcja drip stop umożliwia nalanie kawy do filiżanki przed zakończeniem pełnego cyklu parzenia.

Tłoczek Aroma Twister




Wyjątkowa dysza zamontowana w dzbanku równomiernie miesza spływającą kawę, aby zapewnić jej optymalny, jednolity aromat od pierwszej do ostatniej filiżanki.

Możliwość mycia części w zmywarce



Dzbanek i uchwyt filtra można łatwo umyć w zmywarce.

Zegar



Dzięki zegarowi możesz budzić się przy zapachu świeżej kawy. Przygotuj ekspres i ustaw czas, a dzbanek świeżej kawy zostanie zaparzony o wybranej porze.

Inteligentny wskaźnik poziomu wody



Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe i precyzyjne napełnienie zbiornika wody.

Zbiornik o pojemności 1,2 litra



Ten ekspres do kawy może zaparzyć od 2 do 10 (dużych) / 15 (małych) filiżanek kawy, maksymalnie 1,2 litra. Jednocześnie ma małe wymiary, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca w kuchni.

Dane techniczne

Aksesoria

W zestawie: Szklany dzbanek

Zrównoważony rozwój

Zużycie energii podczas parzenia: 1000 W

Wykończenie

Kolor: Miedź/metal

Wykończenie

Materiał zbiornika wody: Plastik

Materiał korpusu: Stal szlachetna i plastik

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Funkcje specjalne: Tłoczek Aroma Twister

Typ wyświetlacza: LCD

Łatwe czyszczenie i konserwacja: Możliwość mycia części w zmywarce, Zdejmowany uchwyt filtra

Łatwość i komfort użytkowania: Wyświetlacz, Wskaźnik poziomu wody, Automatyczne wyłączanie, Drip stop, Minutnik

Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Przeznaczone dla modeli: Kawa mielona

Dane techniczne

Pojemność zbiornika wody: 1,2 L

Pojemność zbiornika wody: Do 15 filiż.

Długość przewodu: 0,85 m

Częstotliwość: 50/60 Hz

Napięcie: 220–240 V

Czas parzenia (dzbanek): 10 min

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (S x G x W):
299 x 260 x 380 mm

Wymiary produktu (S x G x W):
210 x 240 x 320 mm

Waga produktu: 1,42 kg

Waga wraz z opakowaniem: 1,94 kg

