

PHILIPS

Kaffemaskin

Daily Collection

Med glasskanne

Svart og metall



HD7462/21



Ganske enkelt nydelig kaffe

Med aromablander for den beste smaksopplevelsen

Nyt smaken og aromaen av nykøkt kaffe med denne pålitelige kaffemaskinen fra Philips. Takket være aromablanderens rører får du optimal smak i hver eneste kaffekopp.

Flott smak og aroma

- Aromablanderens rører i kaffen og bringer frem smaken på sitt beste

Enkel å bruke


- Dryppstopp, slik at du får kaffe når du vil
- LED-strømbryter lyser når kaffetrakteren er slått på
- Automatisk av-funksjon etter 30 min av hensyn til sikkerheten og for å spare energi
- Enkel rengjøring med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Kompakt design

- 1,2 liters kapasitet for 2–15 kopper

Høydepunkter


Automatisk av-funksjon (30 min)



Auto-off


Etter 30 minutter med trakting slår kaffetrakteren seg av automatisk av hensyn til sikkerheten og for å spare strøm. Dette er i henhold til EU-forskrifter, som gjelder for alle kaffemaskiner i EU. Hvis du vil at kaffen skal holde seg varm lenger, har Philips også kaffemaskiner med termoskanne.

Aromablander




Denne smarte dysen på innsiden av kannen rører kaffen som helles i kannen, slik at all kaffen får samme jevne og gode smak, fra første til siste kopp.

Dryppstopp



Dryppstoppet gjør at du kan helle kaffe før traktesyklusen er ferdig.

LED-strømbryter




Den røde lampen på bryteren lyser når kaffetrakteren er slått på.

1,2 liters kapasitet



Denne kaffetrakteren kan lage kaffe til 2–10 (store) / 2–15 (små) kopper. Maks. kapasitet er 1,2 l. Kaffetrakteren har imidlertid en kompakt design som tar lite plass på kjøkkenet.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin



Kannen og filterholderen kan enkelt vaskes i oppvaskmaskinen.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Glassmugge

Bærekraft

Strømforbruk ved brygging: 1000 W

Service

To års garanti

Utforming

Farge: Svart og metall

Overflate

Materiale, vannbeholder: Plast

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål og plast

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Spesialfunksjoner: Aromablander

Enkel bruk og komfort: Indikator for vannnivå,

Dryppstopp, Automatisk avslåing

Enkel rengjøring og vedlikehold: Deler som

kan vaskes i oppvaskmaskin, Avtakbar

filterholder

Kaffedrikker: Dryppfilter til kaffe

Egnet for: Malt kaffepulver

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet for vannbeholder: 1,2 L

Kapasitet for vannbeholder: Opptil 15 kopper

Ledningslengde: 0,85 m

Frekvens: 50–60 Hz

Spenning: 220–240 V

Traktetid for én kanne: 10 min

Mål og vekt

Mål, produkt (B x D x H):

220 x 220 x 290 millimeter

Vekt, produkt: 1,42 kg

Vekt, inkl. emballasje: 1,96 kg

