



Kaffemaskin

- Med glasskanne
- Svart og metall

HD7462/21

Ganske enkelt nydelig kaffe

Med aromablander for den beste smaksopplevelsen

Nyt smaken og aromaen av nykøkt kaffe med denne pålitelige kaffemaskinen fra Philips. Takket være aromablanderens får du optimal smak i hver eneste kaffekopp.

Fordeler

Flott smak og aroma

- Aromablanderens rører i kaffen og bringer frem smaken på sitt beste

Enkel å bruke

- Automatisk av-funksjon etter 30 min av hensyn til sikkerheten og for å spare energi
- Dryppstopp, slik at du får kaffe når du vil

- LED-strømbryter lyser når kaffetrakteren er slått på

- Enkel rengjøring med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Kompakt design

- 1,2 liters kapasitet for 2–15 kopper

PHILIPS

Funksjoner

Automatisk av-funksjon (30 min)



Auto-off

Etter 30 minutter med trakting slår kaffetrakteren seg av automatisk av hensyn til sikkerheten og for å spare strøm. Dette er i henhold til EU-forskrifter, som gjelder for alle kaffemaskiner i EU. Hvis du vil at kaffen skal holde seg varm lenger, har Philips også kaffemaskiner med termoskanne.

Aromablander




Denne smarte dysen på innsiden av kannen rører kaffen som helles i kannen, slik at all kaffen får samme jevne og gode smak, fra første til siste kopp.

Dryppstopp



Dryppstoppet gjør at du kan helle kaffe før traktesyklusen er ferdig.

LED-strømbryter



Den røde lampen på bryteren lyser når kaffetrakteren er slått på.

1,2 liters kapasitet



Denne kaffetrakteren kan lage kaffe til 2–10 (store) / 2–15 (små) kopper. Maks. kapasitet er 1,2 l. Kaffetrakteren har imidlertid en kompakt design som tar lite plass på kjøkkenet.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin



Kannen og filterholderen kan enkelt vaskes i oppvaskmaskinen.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tilbehør

Inkludert Glassmugge

Bærekraft

Strømforbruk ved brygging 1000 W

Service

To års garanti Ja

Utforming

Farge Svart og metall

Overflate

Materiale, vannbeholder Plast
Materiale i hoveddelen Rustfritt stål og plast

Opprinnelsesland

Produsert i Kina

Generelle spesifikasjoner

Spesialfunksjoner Aromablander
Enkel bruk og komfort Indikator for vannivå
Dryppstopp

Enkel rengjøring og vedlikehold

Kaffedrikker
Egnet for

Automatisk avslåing
Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
Avtakbar filterholder
Dryppfilter til kaffe
Malt kaffepulver

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet for vannbeholder 1,2 L
Kapasitet for vannbeholder Opptil 15 kopper
Ledningslengde 0,85 m
Frekvens 50–60 Hz
Spenning 220–240 V
Traktetid for én kanne 10 min

Mål og vekt

Mål, produkt (B x D x H) 220 x 220 x 290 millimeter
Vekt, produkt 1,42 kg
Vekt, inkl. emballasje 1,96 kg

Mål, emballasje

Høyde 35,80 cm
Bredde 23,80 cm

Daily Collection

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Dybde | 26,80 cm |
| Nettovekt | 1,54 kg |
| Bruttovekt | 2,13 kg |
| EAN | 08710103744665 |
| Antallet produkter som følger med | 1 |
| Opprinnelsesland | CN |
| Harmonisert systemkode | 851671 |

Ytre eske

| | |
|--------------------|----------------|
| Lengde | 49,20 cm |
| Bredde | 28,00 cm |
| Høyde | 37,40 cm |
| Bruttovekt | 5,10 kg |
| EAN | 18710103744662 |
| Antall emballasjer | 2 |



data kan endres
2019, August 29

Version: 8.0.1
EAN: 08710103744665

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com