

PHILIPS

Ekspres do kawy

Daily Collection

Z dzbankiem ze stali szlachetnej

Czarny, metalowy

HD7470/20



Po prostu wyśmienita kawa

Dzięki zegarowi będzie budzić Cię świeża kawa

Z tym niezawodnym ekspresem firmy Philips możesz rozkoszować się smakiem i aromatem świeżo zaparzonej kawy. Dzięki zegarowi jej zapach będzie budzić Cię każdego ranka. Ekspres jest również wyposażony w nietłukący się dzbanek ze stali szlachetnej cechujący się dużą wytrzymałością.

Wspaniały smak i aromat

- Nietłukący się dzbanek ze stali szlachetnej cechuje się dużą wytrzymałością

Produkt zaprojektowany dla Ciebie


- Pojemność 1,2 l — na 2–15 filiżanek

Łatwa obsługa

- Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe napełnianie
- Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce
- Zegar pozwalający budzić się przy zapachu świeżej kawy
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 30 min zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać energię

Zalety

Automatyczne wyłączenie (30 min)



Auto-off

Ekspres automatycznie wyłącza się po 30 minutach od zaparzenia kawy w celu oszczędzenia energii i zapewnienia bezpieczeństwa. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej i dotyczy wszystkich ekspresów do kawy na obszarze państw UE. Jeśli kawa ma pozostać gorąca przez dłuższy czas, należy skorzystać z dostępnego w ofercie firmy Philips ekspresu do kawy z dzbankiem termicznym.

Dzbanek ze stali szlachetnej



Nietłukący się dzbanek ze stali szlachetnej cechuje się dużą wytrzymałością.

Blokada kapania




Funkcja drip stop umożliwia nalanie kawy do filiżanki przed zakończeniem pełnego cyklu parzenia.

Wskaźnik poziomu wody



Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe i precyzyjne napełnienie zbiornika wody.

Możliwość mycia części w zmywarce



Dzbanek i uchwyt filtra można łatwo umyć w zmywarce.

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)



Dzięki zegarowi możesz budzić się przy zapachu świeżej kawy. Przygotuj ekspres i ustaw czas, a dzbanek świeżej kawy zostanie zaparzony o wybranej porze.

Zbiornik o pojemności 1,2 litra



Ten ekspres do kawy może zaparzyć od 2 do 10 (dużych) / 15 (małych) filiżanek kawy, maksymalnie 1,2 litra. Jednocześnie ma małe wymiary, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca w kuchni.

Dane techniczne

Aksesoria

W zestawie: Nietłukący się dzbanek ze stali

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Zrównoważony rozwój

Zużycie energii podczas parzenia: 1000 W

Waga i wymiary

Wymiary produktu (S x G x W):

210 x 240 x 320 mm

Waga produktu: 1,42 kg

Waga wraz z opakowaniem: 3,36 kg

Wykończenie

Materiał zbiornika wody: Plastik

Materiał korpusu: Stal szlachetna i plastik

Serwis

2 lata gwarancji

Wykończenie

Kolor: Czarny, metalowy

Informacje ogólne

Typ wyświetlacza: LCD

Łatwość i komfort użytkowania: Wyświetlacz,

Minutnik, Wskaźnik poziomu wody,

Automatyczne wyłączenie, Blokada kapania

Łatwe czyszczenie i konserwacja: Możliwość mycia części w zmywarce

Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Przeznaczone dla modeli: Kawa mielona

Dane techniczne

Bojlery wody: 0

Pojemność zbiornika wody: 1,2 L

Długość przewodu: 0,85 m

Czas parzenia (dzbanek): 10 min

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

