

PHILIPS

咖啡机

玻璃壶

淡紫色

HD7502/35



轻松制作纯正咖啡

香浓点滴，尽情品味

口味芳香纯正

- 亚罗曼式玻璃壶，保留咖啡的芳香
- 1.000 瓦

轻松体验

- 防滴漏功能可随时中断咖啡冲煮过程
- 电源线存储装置
- 1.2 升容量，10 - 15 杯

产品亮点

亚罗曼式玻璃壶

飞利浦亚罗曼式玻璃壶由玻璃制成，让咖啡保持最佳风味。

电源线存储装置

可轻易存储冗余电源线。

规格

普通参数

可用洗碗机清洗的部件
可拆卸滤网架
电源线存储装置

技术规格

功率: 1000 瓦
频率: 50/60 赫兹
电压: 220-240 伏
电线长度: 0.88 米
冲泡时间: < 10 分钟
容量: 1.2 升/ 10-15 升/杯量

设计规格

材料: 聚丙烯/玻璃壶
尺寸 (长 x 宽 x 高): TBD 毫米
重量 (含包装): TBD 千克
产品净重: TBD 千克
颜色

附件

亚罗曼式玻璃壶

