

PHILIPS

Ekspres do kawy

Szklany

Biało-pomarańczowy

HD7502/55



Prosty sposób na prawdziwą kawę

Nowoczesny wygląd i ponadczasowy smak

Wyborny aromat

- Dzbanek zatrzymujący aromat i smak kawy
- Gorąca kawa bez długiego oczekiwania

Łatwa obsługa

- Blokada kąpienia umożliwia przerwanie procesu parzenia kawy w dowolnym momencie
- Schowek na przewód
- 1,2 l, (10–15 filiżanek)

Zalety

Blokada kapania



Blokada kapania umożliwia przerwanie procesu parzenia kawy w dowolnym momencie.

Dane techniczne

Informacje ogólne

Części urządzenia do mycia w zmywarce
Odłączany filtr
Schowek na przewód

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 1000 W
Częstotliwość: 50/60 Hz
Napięcie: 220–240 V
Długość przewodu: 0,88 m
Czas parzenia: < 10 minuta(y)
Pojemność: 1,2 l / 10–15 Litry / filiżanki

Dane techniczne konstrukcji

Materiały: Tworzywo polipropylenowe/
szklany dzbanek
Wymiary (D x S x W): do sprawdzenia mm
Waga (z opakowaniem): do sprawdzenia kg
Waga urządzenia: do sprawdzenia kg
Kolor(y)

Akcesoria

Dzbanek zatrzymujący aromat

